



Cabana 2 – flexibel und schnell zu montieren

Cabana 2

Cabana 2 ist eine funktionelle Innenleuchte für Hochdruckentladungslampen, welche mit Reflektor und Glasabdeckung ausgestattet ist. Ihr Reflektor lässt sich über einen ausgeklügelten Bajonettverschluss ohne Schrauben an der Einheit befestigen. Der innovative externe Lichtbündelregler erlaubt die einfache Einstellung der Lampe (teif- oder breitstrahlend) am Anbringungsort direkt an der Leuchte. Die Stromversorgung kann über einen externen Anschluss erfolgen, ohne die Einheit öffnen zu müssen. Die Leuchte ist in drei Ausführungen erhältlich: für SON- und HPI-P Lampen, als auch mit CDM-TMW Lampen. Beim Lampenwechsel wird die Glasabdeckung durch ein Drahtseil gesichert.

Vorteile

- Robustes Aluminiumgehäuse mit Aluminiumreflektor und Glasscheibe
- Externer, von außen zugängliche elektrische Steckklemme für schnellen, einfachen Anschluss, ohne die Leuchte öffnen zu müssen
- Hohe Flexibilität, da mit nur einer Reflektorausführung sowohl tief- als auch breitstrahlende Lichtverteilung möglich ist

Merkmale

- für/mit Hochdruck-Metallhalogenlampen (HPI), Hochdruck-Natriumdampflampen (SON) und keramischen Hochdruck-Metallhalogenlampen (CDM-TMW)
- Leuchten mit Lampen als KIT-Ausführung
- Ausführung für HPI-Lampen mit SON-Vorschaltgerät: mehr Licht
- durch Schutzart IP65 auch für Feuchträume geeignet
- von außen zugänglicher Steckanschluss

Anwendung

- Fabrikhallen
- Lagerhäuser
- Baumärkte

Spezifikationen

Cabana 2

Bezeichnung	BY150P (Ausführung für SON-, HPI-P-Lampen)
	BY151P (Ausführung für CDM-TMW-Lampen)
Lichtquelle	Hochdruck-Entladungslampen:
	- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
	- SON / E40 / 250, 400 W
	- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W
Lampe enthalten	Ja (bei vormontierter KIT Ausführung)
	Nein (bei normaler Ausführung)
Vorschaltgerät	HID-Primavision (für CDM-Lampen)
	Herkömmlich elektromagnetisch (SGR) (für SON- und HPI-P-Lampen)
	Herkömmlich elektromagnetisch (für HPI-Lampen)
Reflektor	Aluminiumreflektor (durch Verschiebung der Lampenposition: tief- bis breitstrahlend)

Abdeckscheibe	Glas, klar (GC)
Optionen	Notbeleuchtung: 1 Stunde (EL1)
Anschluss	3-polige Steckklemme
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss
	Reflektor: eloxiertes Aluminium
	Abdeckung: thermisch gehärtetes Glas
Installation	Bei Installation brauchen Lampe(n) und Abdeckglas nicht entfernt zu werden
	Einzel-, mit mitgelieferten Haken oder optionalem Montagebügel
	Umgebungstemperaturbereich: -15 °C < Ta < 35 °C
Zubehör	Montagebügel (separat zu bestellen),
	Ersatzteile: Glasabdeckung, Abhängehaken, Reflektor
Hinweise	Alle Komponenten werden (einschl. Zubehör) in einer Packung ausgeliefert, das Zubehör ist aber auch separat erhältlich

Produktdetails



Cabana 2

Produktdetails

