



Cabana 2 – ultra-convenient

Cabana 2

Cabana 2, una solución perfecta Cabana 2 es una luminaria de interior para grandes alturas con lámparas de descarga de alta intensidad. Se suministra con un reflector que se puede acoplar a la unidad sin tornillos por medio de una ingeniosa estructura de bayoneta. El innovador regulador de haz externo permite un sencillo ajuste de lámpara (haz estrecho o ancho) en la propia instalación. El conector externo estanco permite realizar la conexión eléctrica sin necesidad de abrir la unidad. Hay dos versiones disponibles: la versión estándar para lámparas SON y HPI-P y una versión para lámparas CDM-TMW.

Beneficios

- Fácil de instalar
- Gran eficiencia óptica

Características

- Regulador de haz externo para un fácil ajuste de haz estrecho o ancho in situ.
- Estructura de bayoneta para fijar el reflector a la carcasa
- Conector externo para una conexión eléctrica rápida y sencilla sin abrir la unidad

Aplicaciones

- Entorno industrial
- Almacenes
- Almacenes de bricolaje

Especificaciones

Tipo	BY150P (versión lámpara SON, HPI-P)	Fuente de luz	HID:
	BY151P (versión lámpara CDM-TMW)		- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
			- SON / E40 / 250, 400 W
			- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W
		Lámpara incluida	Sí (K)

Cabana 2

Balasto	HID-Primavision (para lámparas CDM) Electromagnético convencional (SGR) (para lámparas SON) Electromagnético convencional (HGR) (para lámparas HPI)
Reflector	Básico (R)
Cubierta óptica	Vidrio, transparente (GC)
Opciones	Iluminación de emergencia: 1 hora (EL1) Lámpara auxiliar (AUX) para obtener luz instantánea
Conexión	Conexión push-in de 3 polos
Material	Carcasa: fundición de aluminio Reflector: aluminio anodizado Cubierta: cristal endurecido térmicamente

Instalación	Instalación sin desmontar las lámparas y el cierre Individual, con ganchos o soporte Temperatura de funcionamiento: $-15\text{ °C} < T_a < 35\text{ °C}$
Accesorios	Cierre de cristal, soporte de montaje para un solo punto, reflector
Observaciones	Todos los componentes están en una caja (incluidos los accesorios), aunque, los accesorios se pueden pedir por separado

Detalles del producto

Ajuste de haz externo - entrada



Ajuste de haz externo - salida



Conector externo resistente al agua - abierto



Conector externo resistente al agua - cerrado



Clip de la cubierta de cristal



Lámpara auxiliar en reflector



Cabana 2

Detalles del producto



Lámpara de iluminación de
emergencia en reflector

