



Cabana 2 – erittäin miellyttävä

Cabana2 BY150P

Cabana 2 on toiminnallinen, suurpaineipurkauslamputta toimiva syväsäteilijä sisätiloihin. Nerokkaan bajonettirakenteen ansiosta valaisimen mukana toimitettava heijastin kiinnitetään yksikköön ilman ruuveja. Innovatiivinen ulkoinen valokeilan säädin mahdollistaa lampun helpon säätämisen (kapea tai leveä valokeila) asennuspaikalla. Ulkoisen liittimen ansiosta sähköliitäntä voidaan tehdä yksikköä avaamatta. Saatavilla on kaksi versiota: vakioversio SON- ja HPI-P-lampuille ja pyöreä versio CDM-TMW-lampuille.

Hyödyt

- Helppo asennus
- Suuri optinen tehokkuus

Ominaisuudet

- Kapean/leveän valokeilan valinta ulkoisen valokeilan säätimen avulla
- Heijastimen kiinnitys runkoon bajonettirakenteen avulla
- Ulkoisen liittimen ansiosta nopea, helppo sähköliitäntä yksikköä avaamatta

Käyttökohteet

- Teollisuushallit
- Varastorakennukset
- Nikkarointikaupat

Spesifikaatiot

Tyyppi	BY150P (SON- ja HPI-P-lamppuversio)
	BY151P (CDM-TMW-lamppuversio)
Valonlähde	HID:
	- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
	- SON / E40 / 250, 400 W
	- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W

Valonlähde sisältyy toimitukseen	Kyllä (K) tai ei
Liitäntälaitte	HID-Primavision (CDM-lampuille)
	Tavallinen sähkömagneettinen (SGR) (SON-lampuille)
	Tavallinen sähkömagneettinen (HGR) (HPI-lampuille)
Heijastin	Perus (R)

Cabana2 BY150P

Optinen kupu	Kirkasta lasia (GC)
Lisävarusteet	Turvavalaistus: 1 tunti (EL1) Lisävalaistus (AUX) välittömään valaistukseen
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Materiaali	Runko: painevalettua alumiinia Heijastin: eloksoitua alumiinia Kupu: lämpökarkaistua lasia

Asennus	Asennus lamppuja ja kupua irrottamatta Erillinen, koukuilla tai kiinnikkeellä Käyttölämpötila: -15 °C < Ta < 35 °C
Lisävarusteet	Lasikupu, asennuskiinnike, heijastin
Huomautukset	Kaikki osat (lisävarusteet mukaan lukien) ovat yhdessä pakkauksessa, mutta lisävarusteet voi tilata erikseen.

Tuotetiedot



Cabana2 BY150P

Tuotetiedot

