



Cabana 2 – ultra pratique

Cabana2

Le Cabana 2 est une armature industrielle pour grande hauteur et lampes à décharge haute pression. Le réflecteur haut rendement fourni avec le luminaire peut être facilement fixé au boîtier d'alimentation grâce à un système à baïonnette. La photométrie du luminaire est simple à ajuster grâce à un innovant régulateur externe de faisceau (faisceau intensif ou extensif). Le connecteur externe permet une connexion électrique de l'extérieur de l'appareil sans ouverture de celui-ci. Deux versions sont disponibles : une version standard pour lampes SON et HPI-P et une version ronde pour les lampes CDM-TMW.

Avantages

- Facilité et rapidité d'installation
- Réflecteur haut rendement

Fonctions

- Régulateur externe pour l'obtention d'un faisceau intensif ou extensif lors de l'installation
- Système à baïonnette pour la fixation du réflecteur au module
- Connecteur externe pour une connexion électrique simple et rapide sans ouverture de l'appareil

Application

- Industries
- Entrepôts, centres logistiques
- Magasins de bricolage, ateliers

Descriptions

Type	BY150P (version lampe SON, HPI-P)
	BY151P (version lampe CDM-TMW)

Source lumineuse	HID :
	- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
	- SON / E40 / 250, 400 W
	- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W

Lampe fournie	Oui (KIT) ou Non
Ballast	HID-Primavision (pour les lampes CDM)
	Électromagnétique conventionnel (SGR) (pour les lampes SON)
	Électromagnétique conventionnel (HGR) (pour les lampes HPI)
Réflecteur	Basique ®
Verre de protection	Verre transparent (GC)
Options	Éclairage de secours : 1 heure (EL1)
	Lampe auxiliaire (AUX) (éclairage instantané)
Connectique	Connecteur push-in
Matériaux	Platine appareillage : fonte d'aluminium
	Réflecteur : aluminium anodisé
	Verre de fermeture : verre trempé

Installation	Installation sans ouverture de l'appareil
	Individuelle, à l'aide d'un étrier de suspension
	Température de fonctionnement : 15°C < Ta < 35°C
Accessoires	Verre de protection, étrier de suspension, réflecteur
Remarques	Tous les composants sont contenus dans une seule boîte (accessoires inclus). Les accessoires peuvent toutefois être commandés séparément.

Détails sur le produit



Détails sur le produit

