



Cabana 2 – maksymalna wygoda

Cabana2 BY150P

Cabana 2 to funkcjonalna oprawa wewnętrzna typu Highbay przeznaczona dla wysokoprężnych lamp wyładowczych. Jest wyposażona w odbłyśnik, który można mocować do modułu bez śrub – za pomocą pomysłowego złącza bagnetowego. Nowatorski zewnętrzny regulator szerokości wiązki pozwala łatwo przestawiać lampę między wiązką wąską i szeroką na miejscu montażu. Zewnętrzne złącze sprawia, że podłączanie do instalacji elektrycznej można wykonać bez otwierania obudowy. Dostępne są dwie wersje oprawy: standardowa do lamp SON i HPI-P oraz okrągła do lamp CDM-TMW.

Korzyści

- Łatwa w instalacji
- Wysoka sprawność optyczna

Cechy

- Zewnętrzny regulator szerokości wiązki umożliwiający łatwe ustawianie wiązki wąskiej/szerokiej lokalnie
- Złącze bagnetowe do mocowania odbłyśnika do obudowy
- Zewnętrzne złącze umożliwiające szybkie i łatwe podłączanie do instalacji elektrycznej bez otwierania obudowy

Wniosek

- Hale przemysłowe
- Magazyny
- Sklepy z artykułami dla majsterkowiczów

Specyfikacje

Typ	BY150P (wersja do lamp SON i HPI-P)	Źródło światła	HID:
	BY151P (wersja do lamp CDM-TMW)		- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W

Cabana2 BY150P

	- SON / E40 / 250, 400 W
	- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W
Zawiera źródło światła	Tak (K) lub nie
Statecznik	HID-Primavision (do lamp CDM) Konwencjonalny elektromagnetyczny (SGR) (do lamp SON) Konwencjonalny elektromagnetyczny (HGR) (do lamp HPI)
Odbłyśnik	Podstawowy (R)
Klosz	Szyba, przezroczysta (GC)
Opcje	Oświetlenie awaryjne: 1 godzina (EL 1) Oświetlenie pomocnicze (AUX) dla natychmiastowego uzyskania światła

Połączenie	3-biegunowa szybkozłączka
Materiał	Korpus: odlew aluminiowy Odbłyśnik: aluminium anodowane Pokrywa: szyba wzmocniana termicznie
Instalacja	Montaż bez zdejmowania lamp i klosza Indywidualnie, za pomocą haków lub zaczepu Temperatura pracy: $-15^{\circ}\text{C} < T_a < 35^{\circ}\text{C}$
Aksesoria	Szklany klosz, zaczep montażowy, odbłyśnik
Uwagi	Wszystkie elementy (w tym akcesoria) są zapakowane w jednym kartonie, chociaż akcesoria można zamawiać również osobno

Więcej o produkcie



Cabana2 BY150P

Więcej o produkcie

