



# Cabana 2 – extremamente conveniente

## Cabana2 BY150P

A Cabana 2 é uma luminária interior funcional de aplicação em grandes alturas para lâmpadas de descarga de alta intensidade. É fornecida com um reflector, que pode ser fixo à unidade sem parafusos através de uma construção inteligente em baioneta. O regulador de feixe externo inovador permite um ajuste fácil da lâmpada (feixe estreito ou largo) no local de instalação. O conector externo permite efectuar a ligação eléctrica sem abrir a unidade. Estão disponíveis duas versões: a versão standard para lâmpadas SON e HPI-P, e uma versão redonda para lâmpadas CDM-TMW.

### Benefícios

- Fácil de instalar
- Elevada eficiência óptica

### Características

- Regulador de feixe externo para ajuste fácil de feixe estreito/largo no local
- Construção em baioneta para fixação do reflector ao compartimento
- Conector externo para ligação eléctrica rápida e simples sem abrir a unidade

### Aplicação

- Instalações industriais
- Armazéns
- Lojas de bricolage

### Especificações

<b>Tipo</b>	BY150P (versão para lâmpadas SON, HPI-P)	<b>Fonte de luz</b>	HID:
	BY151P (versão para lâmpadas CDM-TMW)		- MASTER HPI Plus/E40/250, 400 W

## Cabana2 BY150P

	- SONE40/250, 400 W
	- Master CDM-TMW/Pgz18/210, 315 W
<b>Lâmpada incluída</b>	Sim (K) ou Não
<b>Balastro</b>	HID-Primavision (para lâmpadas CDM) Electromagnético convencional (SGR) (para lâmpadas SON) Electromagnético convencional (HGR) (para lâmpadas HPI)
<b>Reflector</b>	Básico (R)
<b>Difusor óptico</b>	Vidro, transparente (GC)
<b>Opções</b>	Iluminação de emergência: 1 hora (EL1) Iluminação auxiliar (AUX) para luz instantânea

<b>Ligação</b>	Conector de encaixe de 3 pólos
<b>Material</b>	Compartimento: alumínio fundido em molde Reflector: alumínio anodizado Tampa: vidro termo-endurecido
<b>Instalação</b>	Instalação sem remoção da(s) lâmpada(s) e da tampa Individual, com ganchos ou suporte Temperatura de funcionamento: $-15^{\circ}\text{C} < T_a < 35^{\circ}\text{C}$
<b>Acessórios</b>	Tampa de vidro, suporte de montagem, reflector
<b>Observações</b>	Todos os componentes estão numa única caixa (incl. acessórios), embora os acessórios possam ser encomendados em separado

### Detalhes do produto

Regulador de feixe externo - in



Regulador de feixe externo - out



Conector externo estanque - aberto



Conector externo estanque - fechado



Clip do difusor de vidro



Lâmpada auxiliar no reflector



## Cabana2 BY150P

### Detalhes do produto



Lâmpada de iluminação de emergência no reflector

