



Cabana 2 – bekvämare än någonsin

Cabana2 BY150P

Cabana 2 är en funktionell inomhusarmatur för urladdningslampor med hög intensitet vid höga takhöjder. Den medföljande reflektorn kan fästas i enheten utan skruvar med hjälp av den smarta bajonettkonstruktionen. Med det innovativa externa strålreglaget kan lampan enkelt ställas in på plats (smal- eller bredstrålande). Tack vare den externa anslutningen kan elen anslutas utan att enheten måste öppnas. Finns i två utföranden: standardmodellen för SON och HPI-P-lampor och en rund modell för CDM-TMW-lampor.

Fördelar

- Enkel att installera
- Högeffektiv optik

Funktioner

- Extern strålreglering som underlättar inställning av smal eller bred stråle på plats
- Reflektorn fästs i enheten med bajonettkonstruktion
- Extern anslutning för snabb och enkel elanslutning utan att enheten måste öppnas

Användning

- Industrierlokaler
- Lagerlokaler
- Hämtlager

specifikationer

Typ	BY150P (SON, HPI-P-lampa)
	BY151P (CDM-TMW-lampa)
Ljuskälla	Urladdningslampa:
	- MASTER HPI Plus/E40/250, 400 W
	- SON/E40/250, 400 W
	- Master CDM-TMW/PGZ18/210, 315 W

Lampa medföljer	Ja (K) eller Nej
Driftdon	HID-Primavision (för CDM-lampor)
	Konventionell elektromagnetisk (SGR) (för SON-lampor)
	Konventionell elektromagnetisk (HGR) (för HPI-lampor)
Reflektor	Grundutförande (R)
Optisk kupa	Klart glas (GC)

Cabana2 BY150P

Tillval	Nödbelysning: 1 timme (EL1)
	Extrabelysning (AUX) för direkt ljus
Anslutning	3-stifts tryckanslutning
Material	Armaturhus: pressgjutet aluminium
	Reflektor: eloxerat aluminium
	Kupa: termiskt härdat glas

Montage	Monteras utan att lampor och kupor måste tas bort
	Individuellt med krokar eller fästen
	Drifttemperatur: -15 °C < Ta < 35 °C
Tillbehör	Glaskupa, montagefäste, reflektor
Kommentar	Alla komponenter levereras i samma låda (även tillbehören), men tillbehören kan beställas separat

Produktinformation



Cabana2 BY150P

Produktinformation

