



Cabana 2 – son derece kullanışlı

Cabana2 BY150P

Cabana 2, yüksek yoğunluklu deşarj lambaları için işlevsel, yüksek tavan tipi iç mekan aydınlatma armatürüdür. Zekice tasarlanmış bir süngülü bağlantı sayesinde vidasız olarak üniteye takılabilen bir reflektörle birlikte sunulur. Yenilikçi dış ışın regülatörü, kurulum yerinde kolay lamba ayarlamaya (dar veya geniş ışın) olanak verir. Dış konnektör, elektrik bağlantısının üniteyi açmadan yapılabilmesi anlamına gelir. İki modeli mevcuttur: SON ve HPI-P lambalar için standart model ve CDM-TMW lambalar için yuvarlak model.

Faydaları

- Kurulumu kolay
- yüksek optik verimliliği

Özellikler

- Kolay yerinde dar/geniş ışın ayarlama için dış ışın regülatörü
- Reflektörü muhafazaya takmak için süngülü bağlantı yapısı
- Üniteyi açmadan hızlı, basit elektrik bağlantısı için dış konnektör

Uygulama

- Endüstriyel salonlar
- Depolar
- Yapı marketleri

Şartlar

Tip	BY150P (SON, HPI-P lambalı model)
	BY151P (CDM-TMW lambalı model)
Işık kaynağı	HID:
	- MASTER HPI Plus / E40 / 250, 400 W
	- SON / E40 / 250, 400 W
	- Master CDM-TMW / PGZ18 / 210, 315 W

Lamba dahil	Evet (K) veya Hayır
Balast	HID-Primavision (CDM lambaları için)
	Geleneksel elektro-manyetik (SGR) (SON lambaları için)
	Geleneksel elektro-manyetik (HGR) (HPI lambaları için)
Yansıtıcı	Temel (R)
Optik kapak	Cam, şeffaf (GC)

Cabana2 BY150P

Seenekler	Acil durum aydınlatması: 1 saat (EL1)
	Anında ışık için yedek aydınlatma (AUX)
Baęlantı	3 pimli itmeli konnektör
Malzeme	Muhafaza: dökme kalıp alüminyum
	Yansıtıcı: anodize alüminyum
	Kapak: termal olarak sertleştirilmiş cam

Kurulum	Lambaları ve kapaęı çıkarmadan kurulum
	Baęımsız, kancalı veya destekli
	alıřma sıcaklıęı: -15°C < Ta < 35°C
Aksesuarlar	Cam kapak, montaj desteęi, reflektör
Aıklamalar	Tüm komponentler tek bir kutudadır (aksesuarlar dahil), ancak aksesuarlar ayrı sipariř edilebilir

ÜRÜN BİLGİLERİ



Cabana2 BY150P

ÜRÜN BİLGİLERİ

