



Paling dapat diandalkan!

MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L adalah lampu neon kompak linier berdaya sedang hingga tinggi, biasanya digunakan untuk pencahayaan lumener plafon umum pada aplikasi ritel, perhotelan, dan kantor yang menuntut tingkat pencahayaan yang lebih tinggi. Teknologi bridge asli yang ditemukan Philips menjamin performa optimal pada aplikasi, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya dan efektivitas tinggi daripada teknologi bended. Lampu ini dirancang untuk pengoperasian pada control gear elektromagnetik serta control gear HF elektronik dan dilengkapi dengan dudukan lampu plug-in/plug-out.

Benefits

- Performa lampu yang optimal untuk operasi jangka pendek atau panjang pada setiap penyalaan
- Masa pakai panjang dan output cahaya ramah lingkungan
- Beragam pilihan warna cahaya
- Renderasi warna yang baik (CRI >80)
- Memungkinkan peredupan hingga 10%

Features

- Dudukan 4 pin
- Teknologi neon tri-fosfor
- Depresiasi cahaya rendah selama masa pakai lampu

Application


- Dirancang untuk pencahayaan umum di toko, kantor, hotel, dan pencahayaan tugas tertentu, serta di luar ruangan di area tempat tinggal dan taman

MASTER PL-L 4 Pin

Versions



Dimensional drawing



| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|----------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm | 289,2 mm | 315 mm | 321,6 mm |

