

PHILIPS

Lighting



Cea mai fiabilă!

MASTER PL-L cu 4 pini

MASTER PL-L este o lămpă fluorescentă compactă, liniară, de tensiune medie până la înăltă, utilizată în mod tipic în aparate de iluminat de pe tavan pentru iluminat general în aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri care necesită niveluri de iluminat mai ridicate. Tehnologia "bridge" brevetată Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permitând un flux luminos și o eficacitate mai mare decât ale tehnologiei de curbare. Este proiectată pentru funcționare cu balasturi electomagnetice, precum și cu balasturi electronice HF și este furnizată cu un soclu de tip cuplare/decuplare.

Beneficii

- Performanță optimă a luminii pentru funcționare de scurtă sau lungă durată, per apărindere
- Durată mare de viață și flux luminos durabil
- Variante multiple de culoare a luminii
- O bună redare a culorii (CRI >80)
- Reglarea intensității luminoase posibilă până la 10 %

Caracteristici

- SOclu cu 4 pini
- Tehnologie cu surse fluorescente tri-fosfor
- Depreciere redusă a luminii pe durata de viață a sursei/lămpii

Cerere

- Destinate iluminatului general în magazine, birouri, hoteluri și iluminat de serviciu pentru situații specifice sau pentru iluminat exterior în zone rezidențiale și parcuri

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziti
- Este foarte improbabil ca o lămpă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lămpă se sparge, aerisiti încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lămpă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lămpă într-o pungă din plastic sigilată și predăți punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


MASTER PL-L cu 4 pini

Versions



LPPR PLL4P 18W

Cote



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

