



Самая надежная!

MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Преимущества

- Оптимальные характеристики освещения для краткосрочной или долгосрочной работы
- Длительный срок эксплуатации и устойчивая светоотдача
- Несколько вариантов цвета освещения
- Хороший коэффициент цветопередачи (CRI >80)
- Уменьшение яркости света до 10 % от номинальной

Характеристики

- 4-контактный цоколь
- Технология трехфосфорной люминесценции
- Слабое снижение светоотдачи при износе лампы

Применение

- Системы общего освещения в магазинах, офисы, гостиницы, системы специального освещения, для наружного освещения жилых районов и парков

MASTER PL-L 4 Pin

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions




LPPR PLL4P 36W



LPPR PLL4P 55W

Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	39,0 мм	18,0 мм	384,2 мм	410 мм	416,6 мм
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	39,0 мм	18,0 мм	509,2 мм	535 мм	541,6 мм

Общая информация	
Цоколь	2G11
Номинальный срок службы	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg

Технические характеристики освещения

MASTER PL-L 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Коррелированная	Эффективность	Светоотдача
		цветовая температура (ном.)	(номинальная) (ном.)	
927903408472	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	4100 K	81 лм/В	2 900 лм

Order Code	Full Product Name	Коррелированная	Эффективность	Светоотдача
		цветовая температура (ном.)	(номинальная) (ном.)	
927908708472	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	4000 K	87 лм/В	4 800 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
927903408472	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	0,435 A	36,0 B

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
927908708472	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	0,525 A	55,0 B

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/
		1000 ч
927903408472	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	40 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/
		1000 ч
927908708472	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	61 kWh

