



# Najspoločlivejšie!

## MASTER PL-L 4 kolíkové

MASTER PL-L je lineárna kompaktná žiarivka so stredným až vysokým výkonom, ktorá sa zvyčajne používa na všeobecné osvetlenie pomocou stropných svietidiel v obchodoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a kanceláriách, ktoré vyžadujú vyššie úrovne osvetlenia. Pôvodná mostíková technológia navrhnutá spoločnosťou Philips zaručuje optimálny výkon v danej aplikácii, pričom poskytuje viac svetla a vyššiu účinnosť ako ohýbacia technológia. Je určená na použitie spolu s elektromagnetickým i elektronickým vysokofrekvenčným predradníkom a dodáva sa s päticou s jednoduchým zapájaním.

### Výhody

- Optimálny svetelný výkon pri krátkej alebo dlhej prevádzke v rámci jedného zapnutia
- Dlhá životnosť a udržateľný svetelný výkon
- Výber mnohých farieb svetla
- Dobré podanie farieb (CRI > 80)
- Stmievanie možné až do 10 %

### Vlastnosti

- 4-kolíková päťica
- Technológia trifosforových žiariviek
- Nízky pokles svetelného výkonu v priebehu životnosti svetelného zdroja

### Aplikácie

- Konštrukčne navrhnutá pre všeobecné osvetlenie obchodov, úradov, hotelov a pre špeciálne účelové osvetlenie ako aj pre vonkajšie osvetlenie v obytných priestoroch a v parkoch

## MASTER PL-L 4 kolíkové

### Varovanie a ochrana


- Technické a elektrické svetelné vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou, ako aj použitým predradníkom.
- Kratšia životnosť svetelného zdroja pri častom zapínaní a vypínaní a v prípade nedostatočne predhriatych elektród
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Versions



LPPR PLL4P 18W

### Rozmerový obrázok



| Product                       | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|-------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 194,2 mm | 220 mm  | 226,6 mm |

