



Maximal tillförlitlighet

MASTER PL-L 4 stift

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar

- Optimal ljusprestanda vid korta eller långa driftcykler (tid mellan tändning/släckning)
- Lång livslängd och hållbar ljuseffekt
- Välj mellan ett flertal olika ljusfärger
- Bra färgåtergivning (CRI >80)
- Dimbar ned till 10%

Funktioner

- 4-stiftsbas
- Lysrör med trifosforteknik
- Låg ljusnedgång under ljuskällans livslängd

Användning

- Avsedd för allmän belysning i butiker, på kontor, i hotell och för särskild nyttobelysning samt för utomhusbruk i bostadsområden och parker

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

