



En güvenilir!

MASTER PL-L 4 Pinli

MASTER PL-L genellikle, yüksek düzeyde aydınlatma gerektiren mağaza, hastane ve ofis uygulamalarında bulunan genel amaçlı aydınlatma sağlayan tavan armatürleri için kullanılan, ortadan yüksek düzeye kadar güç kullanan, kompakt boyutlu lineer bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. Elektromanyetik ve HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanı ile birlikte verilir.

Faydaları

- Kısa veya uzun kullanım için her açıdan en uygun ışık performansı
- Uzun kullanım ömrü ve uzun süre korunan ışık çıkışı düzeyi
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)
- %10'a kadar karartılabilir

Özellikler

- 4 pimli taban
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıktaki azalmada azalma

Uygulama

- Mağazalar, ofisler, otellerde genel aydınlatmalar; özel çalışma aydınlatmaları; aynı zamanda dış mekanda yerleşim alanları ve parklar için tasarlanmıştır

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrik ile ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmaktadır
- Lamba kırılmasının sağlığınıza üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.