



Là loại đèn tin cậy nhất!

Đèn compact MASTER PL-L 4 chân

MASTER PL-L là đèn huỳnh quang compact tuyến tính công suất từ trung bình đến cao, thường được sử dụng cho các bộ đèn trần chiếu sáng chung trong cửa hàng bán lẻ, khách sạn và văn phòng đòi hỏi mức độ sáng cao. Công nghệ bắt cầu do Philips sáng chế đảm bảo hiệu suất tối ưu trong chiếu sáng, mang lại ánh sáng dồi dào hơn và hiệu suất cao hơn công nghệ uốn cong ống huỳnh quang. Hoạt động với bộ điều khiển điện tử hoặc điện tử HF và được cung cấp kèm đế đèn có chân cắm/rút.

Lợi ích

- Hiệu suất chiếu sáng tối ưu cho mỗi lần thấp sáng ngắn hoặc dài
- Tuổi thọ dài, độ sáng ổn định
- Lựa chọn màu sắc ánh sáng đa dạng
- Độ hoàn màu tốt (CRI >80)
- Có thể điều chỉnh độ sáng xuống còn 10%

Tính năng

- Đế 4 chân
- Công nghệ huỳnh quang ba phổ màu
- Ít suy giảm độ sáng suốt thời gian sử dụng

Ứng dụng


- Được thiết kế cho mục đích chiếu sáng chung trong các cửa hiệu, văn phòng, khách sạn và chiếu sáng chức năng cụ thể, cũng như chiếu sáng ngoài trời trong các khu dân cư và công viên

Đèn compact MASTER PL-L 4 chân

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/865/4P	39.0 mm	18.0 mm	384.2 mm	410 mm	416.6 mm
1CT/25					

