



Spiralformet lyskilde med sensor og kraftigt lys, der giver en smuk udendørsbelysning

Tornado T2 Automatic

Energibesparende lyskilde med indbygget lyssensor, beregnet til områder med behov for aftenbelysning. Den tændes automatisk ved solnedgang og slukkes ved daggry. Den automatiske Tornado-lyssensor er brugervenlig, giver et kraftigt lys og et kompakt design, der gør det muligt at installere den overalt.

Fordele

- Tilbyder maksimal bekvemmelighed pga. simpel brug og sikkerhed
- Automatisk lyssensor, ideel til områder udenfor et hjem, hvor der kræves lys om natten, tænder automatisk i skumringen og slukker ved daggry
- Spar penge med lang levetid og høj energieffektivitet

Funktioner

- Energieffektivt, langtidslevende alternativ til glødepærer
- Tændes automatisk, når det bliver mørkt, og slukkes, når det bliver lyst

Anvendelsesområder


- Velegnet til udendørs anvendelse såsom havebelysning, der kræver automatisk tænding af lyset, når det bliver mørkt
- Ikke egnet til brug sammen med lysdæmpere eller elektroniske forkoblinger

Tornado T2 Automatic

Versions



Målskitse



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6	51.0 mm	107.5 mm	42.5 mm

