



# Effektiv spiralformad ljuskälla med sensor och klart ljus för dekorativ utomhusbelysning

## Tornado T2 Automatic

Lågenergilampa med inbyggd ljussensor för belysning av utrymmen där det krävs ljus under dygnets mörka timmar. Ljuset tänds automatiskt vid skymningen och släcks i gryningen. Den automatiska ljussensorn är enkel att använda, ljuset är klart och effektivt och den kompakta designen gör att Tornado kan användas överallt.

### Fördelar

- Praktisk, säker och enkel att använda
- Automatisk ljussensor, perfekt för utrymmen kring hemmet som kräver ljus under natten, tänds automatiskt vid skymningen och släcks vid gryningen
- Lång livslängd och hög energieffektivitet för stora besparingar

### Funktioner

- Lång livslängd och stora energibesparingar jämfört med traditionella glödlampor
- Tänds och släcks automatiskt

### Användning


- Lämplig för utomhusbruk i t ex villaträdgårdar där ljuset bör tändas automatiskt när mörkret faller
- Ej lämplig för användning tillsammans med dimmer eller elektroniskt drifon

# Tornado T2 Automatic

## Versions



## Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 Autom 15W WW E27 1PF/6	51.0 mm	107.5 mm	42.5 mm

