



Corp liniar ascuns de iluminat LED interior premium, cu lumină albă și colorată inteligentă

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Corpurile inovatoare de iluminat PureGlow Powercore oferă profesioniștilor din domeniul iluminatului un flux luminos ridicat într-un sistem compact, ușor de ascuns. PureGlow oferă lumină de calitate excepțională pentru o gamă largă de aplicații interioare – de la iluminatul bolților până la inundarea luminoasă a pereților, la iluminatul de fundal și multe altele. Iată doar câteva dintre marile avantaje oferite de PureGlow profesioniștilor din domeniul iluminatului și clienților acestora.

Beneficii

- Lumină albă ajustabilă și lumină colorată dinamic, toate într-o singură instalație
- Flexibilitate și uniformitate a culorii
- Caracter compact și ușurință la instalare

Caracteristici

- Performanță inegalabilă – Inovațiile majore, ce includ o grupare optică unicat, permit corpurilor de iluminat PureGlow să ofere până la 95 CRI, fluxuri luminoase de până la 800 lm și temperaturi cromatice de la 2700 K până la 4000 K – toate cu o calitate superioară a fasciculului luminos, asigurând o lumină strălucitoare, uniformă.
- Design inovator – Datorită dimensiunilor compacte și distanței de amestecare extrem de reduse, corpurile de iluminat PureGlow pot excela în locațiile unde corpurile de iluminat tradiționale, liniare, sunt nepractice. Sunt disponibile în carcase din aluminiu turnate sub presiune, de 305 mm (1 picior) și 1.219 mm (4 picioare), cât și cu o gamă de unghiuri de distribuție luminoasă – incluzând unghiuri largi (100° x 100°), medii (30° x 60°) și înguste (10° x 60°). Conectorii cu montare reciprocă asigură o instalare completă, fără surfilare a luminii vizibile între instalații – doar lumină pură, continuă.
- Lumină albă și lumină colorată – PureGlow combină lumina albă ajustabilă și lumina colorată dinamic sub forma unui corp de iluminat inovator, de înaltă performanță, care este ușor de instalat și comandat.
- Consistență superioară a culorii – Consistența cromatică începe de la Optibin, procesul nostru brevetat de optimizare a grupării, ce garantează uniformitatea și consistența nuanțelor la nivelul LED-urilor, corpurilor de iluminat și loturilor de fabricație. De asemenea, PureGlow asigură uniformitatea culorii între toate instalațiile LED dotate cu tehnologia Chromasync. În timpul producției, un dispozitiv calibrat de măsurare a luminii creează un algoritm, pentru a defini o gamă cromatică comună pentru toată familia de instalații cu LED. Când este activată tehnologia Chromasync, puteți obține uniformitatea culorilor între instalații – fără a ajusta manual punctele cromatice ale fiecărui corp de iluminat.
- Sisteme de comandă de top în domeniu – corpurile de iluminat PureGlow funcționează perfect cu linia completă de controlere Philips Color Kinetics, inclusiv cu IPlayer 3, Light System Manager și ColorDial Pro – precum și cu controlere de la alți producători.

Specificații

Tipul	SA500X
Tip de tavan	Tavan tencuit (plăci de ipsos)
Grilă pentru tavan	Lungimea modului: 300 mm
	Lungimea modului: 1.219 mm
Sursă de lumină	Modul LED nesubstituibil
Puterea (+/-10 %)	52 W
Unghi de distribuție luminoasă	100° x 100°, 30° x 60°, 10° x 60°
Fluxul luminos	RGBA 100 x 100 1.219 mm: 2.112, RGBA 100 x 100 305 mm: 528,
	RGBA 30 x 60 1.219 mm: 1.924, RGBA 30 x 60 305 mm: 481,
	RGBA 10 x 60 1.219 mm: 2.196, RGBA 10 x 60 305 mm: 549
Intervalul temperaturii de funcționare	de la -20 până la +50 °C

Balast	Încorporat
Tensiune rețea	100 – 277 V/50 – 60 Hz
Materialul	Carcasă: aluminiu turnat sub presiune, vopsit electrostatic cu pudră albă
	Difuzor: policarbonat
Culoarea	Alb
Sistemul optic	100 x 100, 30 x 60, 10 x 60
Difuzor	Policarbonat
Conectare	Conectori mamă/tată integrali
Montaj	Încăstrat în perete sau tavan

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Versions



PureStyle RGBA – 120° x 120° –
Široký paprsek – 305 mm




PureStyle RGBA – 120° x 120° –
Široký paprsek – 1200 mm



PureStyle RGBA – 30° x 60° –
Střední paprsek – 1200 mm

Detalii produs



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Detalii produs



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureGlow IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view

