



PureStyle Intelligent Color Powercore RGBA — встраиваемый линейный светодиодный светильник премиум- класса с интеллектуальным белым и цветным светом для интерьеров

PureStyle Intelligent Color RGBA Powercore

Компактные инновационные светильники PureStyle Powercore легко встраиваются и позволяют специалистам по освещению добиться высокой мощности освещенности. PureStyle создают свет высочайшего качества и предназначены для самых разных областей применения в интерьерах — от освещения ниш до омывающего освещения стен, закарнизной подсветки и других вариантов. Далее приведены некоторые ключевые преимущества PureStyle для специалистов по световым решениям и их клиентов. Дополнительные сведения см. на сайте [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/PureStyle/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/rgb/PureStyle/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/PureStyle/).

Преимущества

- Настраиваемый белый и динамический цветной свет в одном светильнике
- Постоянство цвета с гибкими возможностями настройки
- Легкость монтажа и компактность

Характеристики

- Непревзойденная производительность — последние инновации, включая уникальный оптический кластер, позволяет PureStyle демонстрировать световой поток до 800 люмен, диапазон цветовых температур от 2700 до 4000 К при индексе цветопередачи до 95. И все это — при превосходном качестве луча, создающем яркое и мягкое освещение.
- Инновационный дизайн — благодаря компактным размерам и чрезвычайно малому расстоянию смешивания PureStyle превосходно подойдет для участков, где неприменимы традиционные линейные светильники. Продукт доступен в литом под давлением алюминиевом корпусе длиной 305 мм (1 фут) и 1219 мм (4 фута) с различными углами рассеяния луча света, включая широкий (100° × 100°), средний (30° × 60°) и узкий (10° × 60°). Взаимно фиксируемые разъемы гарантируют установку встык без видимых перепадов в интенсивности света между прожекторами — наслаждайтесь чистым светом на всем протяжении линии.
- Белый и цветной свет — инновационный высокопроизводительный светильник PureStyle сочетает регулируемый белый и динамический цветной свет, он прост в установке и управлении.
- Превосходное постоянство цвета начинается с Optibin, процесса оптимизации сортировки, который обеспечивает однородность и постоянство цветов во всех светодиодах, светильниках и процессах. PureStyle обеспечивает также постоянство цвета при использовании всех светодиодных прожекторов, в которых применена технология. Во время производства откалиброванное устройство измерения света создает алгоритм для определения цветового охвата всего семейства светодиодных прожекторов. Когда технология Chromasync включена, можно добиться постоянства цвета при использовании разных светильников. При этом не нужно прибегать к ручной регулировке цветовых точек на каждом прожекторе.
- Передовые системы контроля — светильники PureStyle совместимы со всей линейкой контроллеров Philips Color Kinetics, в том числе IPlayer 3, Light System Manager и ColorDial Pro, а также с контроллерами других производителей.

Применение

- Применение в интерьерах: от освещения ниш до омывающего освещения стен, задней подсветки и не только.

Спецификации

Тип	SA500X
Тип потолка	Гипсокартонные потолки
Потолочная сетка	Длина модуля: 305мм
	Длина модуля: 1219мм
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность (+/-10%)	13Вт (305мм), 52Вт (1219мм)
Угол распределения силы света	100°×100°, 30°×60°, 10°×60°

Светоотдача	RGBA 100×100 1219мм: 2112, RGBA 100×100 305мм: 528, RGBA 30×60 1219мм: 1924, RGBA 30×60 305мм: 481, RGBA 10×60 1219мм: 2196, RGBA 10×60 305мм: 549
Диапазон рабочих температур	От -20 до +50°C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	100–277 В / 50–60 Гц
Материал	Корпус: формованный алюминий, белое порошковое покрытие
	Оптический плафон: поликарбонат
Цвет	Белая

PureStyle Intelligent Color RGBA Powercore

Оптика	100×100, 30×60, 10×60
Оптический плафон	Поликарбонат

Соединение	встроенные штекерно-гнездовые разъемы
Установка	Встраивается в стену или потолок

Versions

PureStyle RGBA – 120° x 120° –
Široký paprsek – 305 mm



PureStyle RGBA – 30° x 60° –
Střední paprsek – 305 mm



PureStyle RGBA – 120° x 120° –
Široký paprsek – 1200 mm



PureStyle RGBA – 30° x 60° –
Střední paprsek – 1200 mm



Сведения о продукте

PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle Intelligent Color RGBA Powercore

Сведения о продукте



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureGlow IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view

PureStyle Intelligent Color RGBA Powercore

