



Dold linjär LED-armatur med intelligent ljus för inomhusbruk

PureGlow Intelligent Color RGB Powercore

Philips innovativa PureGlow Powercore-armaturer för professionellt är kompakta och diskreta armaturer med högt ljusflöde och exceptionell ljuskvalitet för ett brett utbud användningsområden – från konturbelysning till wall-washing till bakgrundsbelysning och mer. Läs mer på www.colorkinetics.com/Products

Fördelar

- Justerbart vitt och dynamiskt färgat ljus i en och samma armatur
- Flexibla och konsekventa ljusfärger
- Kompakt och lättinstallerad

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Funktioner

- Oslagbar prestanda – Betydande innovationer, inklusive ett unikt optiskt kluster, möjliggör CRI 95, ljusflöde på upp till 800 lm och färgtemperaturer på 2 700 till 4 000 K, komplett med klart, jämnt ljus av hög kvalitet
- Innovativ design – Med sin kompakta storlek och extremt korta blandningsavstånd passar PureGlow perfekt i utrymmen där traditionella linjära armaturer är svåra att passa in. Armaturhus i pressgjuten aluminium (300 eller 1 219 mm) samt ett flertal olika spridningsvinklar, inklusive bredstrålande (100° x 100°), medelstrålande (30° x 60°) och smalstrålande (10° x 60°). Sammanlåsande kontakter ger garanterat enhetlig och jämn belysning utan synliga kanter mellan armaturerna
- Vitt och färgat ljus – PureGlow kombinerar justerbart vitt ljus med dynamiska färger i en och samma armatur – lätt att installera och styra
- Överlägsen färgbeständighet – Färgbeständighet börjar med Optibin, vår patentskyddade binning-process för garanterad enhetlighet i färgnyanser i alla LED-ljuskällor och armaturer, oavsett tillverkningstillfälle. PureGlow ger också färgkonsekvens mellan alla LED_armaturer med Chromasync-teknik. Vid tillverkningen används ett kalibrerat mätverktyg för att ta fram en algoritm som definierar en gemensam färgskala för en hel familj LED-armaturer. När Chromasync är aktiverat kan du få exakt samma färgnyans från samtliga armaturer utan manuell inställning
- Branschledande ljusstyrning – PureGlow-armaturerna fungerar sömlöst med samtliga styrenheter i Philips Color Kinetics-serien, inklusive iPlayer 3, Light System Manager och Color Dial Pro, samt styrenheter från andra tillverkare.

specifikationer

Typ	SA500X
Tak	Tak med gipsskivor
Gallertak	Modullängd: 300 mm Modullängd: 1 219 mm
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt (+/-10%)	52W
Spridningsvinkel	100° x 100°, 30° x 60°, 10° x 60°
Ljusflöde	RGBA 100 x 100 1 219 mm: 2 112, RGBA 100 x 100 305 mm: 528, RGBA 30 x 60 1 219 mm: 1 924, RGBA 30 x 60 305 mm: 481, RGBA 10 x 60 1 219 mm: 2 196, RGBA 10 x 60 305 mm: 549
Temperaturintervall vid drift	-20 till +50°C

Driftdon	Inbyggd
Nätspänning	100–277 V/50–60 Hz
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium, vit pulverlackering Optisk kupa: polykarbonat
Färg	Vitt
Optik	100 x 100, 30 x 60, 10 x 60
Optisk kupa	Polykarbonat
Anslutning	Inbyggda han-/honkontakter
Installation	Infällt montage i vägg eller tak

Versions

PureStyle RGBA – 120° x 120° –
Široký paprsek – 305 mm



PureStyle RGBA – 30° x 60° –
Střední paprsek – 305 mm



PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Versions



PureStyle RGBA – 120° x 120° –
Široký paprsek – 1200 mm



PureStyle RGBA – 30° x 60° –
Střední paprsek – 1200 mm

Produktinformation



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector

PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Produktinformation




PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureGlow IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view

