



Kiváló rejtett, lineáris belső LED-es lámpatest intelligens fehér és színes fénnel

PureGlow IntelliHue Powercore

Az innovatív PureGlow Powercore lámpatestek nagy fényintenzitást biztosítanak egy kompakt, házban a világítástechnikai szakemberek számára. A PureGlow kivételesen jó minőségű fényt nyújt a legkülönbözőbb beltéri alkalmazások esetén, a boltívek megvilágításától a homlokzatvilágításon át a háttérvilágításig, illetve más területeken. Íme néhány rendkívüli lehetőség, amelyet a PureGlow kínál a szakembereknek és azok ügyfeleinek.

Előnyök

- Magas CRI és R9-értékek
- 2000 – 10 000 K színhőmérséklet-tartomány
- Kompakt és egyszerűen felszerelhető

Szolgáltatások

- A PureGlow Powercore IntelliHue egyesíti a csúcsmínőséget és a páratlan hatékonyságot. A legjobb választás, ha kiváló minőségű fehér fényre van szüksége, amely egyben "színezhető" is, és állítható színárnyalatokat biztosít. A PureGlow Powercore IntelliHue rendkívüli fényteljesítményt, 800 lumenes fényáramot és akár 95 CRI színvisszaadást kínál, valamint kivételes R9-értékeket, amely a 84-et is elérheti.
- Verhetetlen teljesítmény: Jelentős újításokat tartalmaz, köztük egy egyedi optikai rendszert, melyeknek köszönhetően a PureGlow színvisszaadási indexe elérheti a 95 CRI-t, a fényárama 800 lm, a színhőmérséklete pedig 2700 – 4000 K között van, és a kiváló minőségű fénysugár ragyogó, egyenletes fényt biztosít.
- Innovatív kialakítás: Kompakt mérete és rendkívül rövid színkeverési távolsága miatt a PureGlow kiválóan alkalmazható azokon a területeken, ahol a hagyományos lineáris lámpatestek nem használhatók. 305 mm-es és 1219 mm-es alumíniumöntvény házzal kapható, különböző sugárzási szögekben: lehet széles (100° x 100°), közepes (30° x 60°) vagy keskeny (10° x 60°). Az összekötő csatlakozók segítségével szorosan egymáshoz csatlakoztathatók a lámpatestek, így elkerülve a sötét foltokat, homogén, folytonos fényt biztosítanak.
- Fehér és színes fény: A PureGlow egyetlen innovatív, könnyen felszerelhető és szabályozható, nagy teljesítményű lámpatestben egyesíti az állítható színhőmérsékletű fehér és a dinamikus színes fényt.
- Kiemelkedően egységes színekibocsátás: A színkonzisztencia az Optibinnel kezdődik: ez az általunk kifejlesztett egyedülálló eljárás garantálja a LED-ek, lámpatestek és gyártási sorozatok egységes színárnyalatait. A PureGlow biztosítja a Chromasync technológiával rendelkező LED-lámpatestek színkonzisztenciáját is. A gyártás során egy kalibrált fénymérő eszköz egy algoritmus segítségével meghatározza a LED-lámpatestek egész családjának közös színskáláját. A Chromasync funkció bekapcsolásával összehangolható a lámpatestek színe anélkül, hogy manuálisan kellene beállítani az egyes lámpatestek színeit.

termékjellemzők

Típus	SA500X
Mennyezet típusa	Gipszkarton (táblás) álmennyezet
Mennyezetrács	Hosszanti modulméret: 300 mm
	Hosszanti modulméret: 1219 mm
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	13W
Sugárzási szög	100° x 100° , 30° x 60° , 10° x 60°
Fényáram	2700 K: 2860 (100 x 100 1219 mm), 715 (100 x 100 305 mm), 2784 (30 x 60 1219 mm), 696 (30 x 60 305 mm), 3056 (10 x 60 1219 mm), 764 (10 x 60 305 mm)
	4000 K: 2644 (100 x 100 1219 mm), 661 (100 x 100 305 mm), 2560 (30 x 60 1219 mm), 640 (30 x 60 305 mm), 2828 (10 x 60 1219 mm), 707 (10 x 60 305 mm)
	2700 K: 92,9 (100 x 100 1219 mm), 92,9 (100 x 100 305 mm), 92,7 (30 x 60 1219 mm), 92,7 (30 x 60 305 mm), 93,3 (10 x 60 1219 mm), 93,3 (10 x 60 305 mm)
	4000 K: 93,8 (100 x 100 1219 mm), 93,8 (100 x 100 305 mm), 90,7 (30 x 60 1219 mm), 90,7 (30 x 60 305 mm), 93,3 (10 x 60 1219 mm), 93,3 (10 x 60 305 mm)

Működési hőmérséklet- tartomány	
-20 és +50 °C között	
Vezérlő	Beépített
Hálózati feszültség	100–277V, 50–60Hz
Anyag	Ház: alumíniumöntvény, fehér porfestett felület
	Optikai búra: polikarbonát
Szín	Fehér
Optika	100 x 100, 30 x 60, 10 x 60
Csatlakozás	Integrált csatlakozódugók és -aljzatok
Rögzítés	Falba vagy mennyezetbe süllyesztve

PureGlow IntelliHue Powercore

Versions

PureStyle IntelliHue – 100° x 100°
– Široký paprsek – 305 mm



PureStyle IntelliHue – 100° x 100°
– Široký paprsek – 1200 mm



PureStyle IntelliHue – 30° x 60° –
Střední paprsek – 1200 mm



Termék részletei

PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



Termék részletei



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector




PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureGlow IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture

