



Встраиваемый линейный светодиодный светильник премиум- класса с интеллектуальным белым и цветным освещением для интерьеров

PureStyle IntelliHue Powercore

Компактные инновационные светильники PureStyle Powercore легко встраиваются и позволяют специалистам по освещению добиться высокой мощности освещенности. PureStyle создают свет высочайшего качества и предназначены для самых разных областей применения в интерьерах — от освещения ниш до омывающего освещения стен, задней подсветки и других вариантов. Далее приведены некоторые ключевые преимущества PureStyle для специалистов по световым решениям и их клиентов.

Преимущества

- Высокие значения светотдачи CRI и R9
- Диапазон цветовой температуры 2000–10 000 К
- Легкость монтажа и компактность

Характеристики

- PureStyle Powercore IntelliHue — это сочетание высочайшего качества и непревзойденной эффективности. Лучший выбор, если нужен высококачественный белый свет наряду с возможностью добавлять оттенки и точно настраивать цвет. PureStyle Powercore IntelliHue создает исключительно плавный световой поток 800 лм, обеспечивает CRI до 95, а также значения R9 до 84.
- Непревзойденная производительность — последние инновации, включая уникальный оптический кластер, позволяют PureStyle демонстрировать цветопередачу до 95, световой поток до 800 люмен и диапазон цветовых температур от 2000 до 10 000 К. И все это — при превосходном качестве луча, создающем яркое и мягкое освещение.
- Инновационный дизайн — благодаря компактным размерам и чрезвычайно малому расстоянию смешивания PureStyle превосходно подойдет для участков, где неприменимы традиционные линейные светильники. Продукт доступен в литом под давлением алюминиевом корпусе длиной 305 мм (1 фут) и 1219 мм (4 фута) с различными углами рассеяния луча света, включая широкий ($100^\circ \times 100^\circ$), средний ($30^\circ \times 60^\circ$) и узкий ($10^\circ \times 60^\circ$). Взаимно фиксируемые разъемы гарантируют установку встык без видимых перепадов в интенсивности света между прожекторами — наслаждайтесь чистым светом на всем протяжении линии.
- Белый и цветной свет — инновационный высокопроизводительный светильник PureStyle сочетает регулируемый белый и динамический цветной свет, он прост в установке и управлении.
- Превосходное постоянство цвета — улучшенное постоянство цвета всех светодиодных светильников семейства благодаря технологии Chromasync. В процессе производства откалиброванное устройство измерения света создает алгоритм для определения цветового охвата всего семейства светодиодных светильников. С помощью технологии Chromasync можно добиться постоянства цвета разных прожекторов без ручной регулировки цветовых точек на каждом из них.

Применение

- Применение в интерьерах: от освещения ниш до омывающего освещения стен, задней подсветки и не только.

Спецификации

Тип	SA500X	индекс цветопередачи	2700 К: 92,9 (100 x 100 1219 мм), 92,9 (100 x 100 305 мм), 92,7 (30 x 60 1219 мм), 92,7 (30 x 60 305 мм), 93,3 (10 x 60 1219 мм), 93,3 (10 x 60 305 мм)
Тип потолка	Гипсокартонные потолки		
Потолочная сетка	Размер модуля, длина: 300 мм Размер модуля, длина: 1219 мм		
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль		
Мощность (+/-10%)	13 Вт		
Угол распределения силы света	$100^\circ \times 100^\circ$, $30^\circ \times 60^\circ$, $10^\circ \times 60^\circ$		
Светоотдача	2700 К: 2860 (100 x 100 1219 мм), 715 (100 x 100 305 мм), 2784 (30 x 60 1219 мм), 696 (30 x 60 305 мм), 3056 (10 x 60 1219 мм), 764 (10 x 60 305 мм) 4000 К: 2644 (100 x 100 1219 мм), 661 (100 x 100 305 мм), 2560 (30 x 60 1219 мм), 640 (30 x 60 305 мм), 2828 (10 x 60 1219 мм), 707 (10 x 60 305 мм)		4000 К: 93,8 (100 x 100 1219 мм), 93,8 (100 x 100 305 мм), 90,7 (30 x 60 1219 мм), 90,7 (30 x 60 305 мм), 93,3 (10 x 60 1219 мм), 93,3 (10 x 60 305 мм)
		Диапазон рабочих температур	От -20 до +50 °C
		Драйвер	Встроенный
		Сетевое напряжение	100–277 В/ 50–60 Гц
		Материал	Корпус: литой алюминий, белое порошковое покрытие Оптический плафон: поликарбонат
		Цвет	Белый
		Оптика	100 x 100, 30 x 60, 10 x 60
		Соединение	Встроенные штекерно-гнездовые соединители
		Установка	Встроенный в стену или потолок

PureStyle IntelliHue Powercore

Versions

PureStyle IntelliHue – 100° x 100°
– Široký paprsek – 305 mm



PureStyle IntelliHue – 100° x 100°
– Široký paprsek – 1200 mm



PureStyle IntelliHue – 30° x 60° –
Střední paprsek – 1200 mm



Сведения о продукте

PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore

Сведения о продукте



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view

PureGlow IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



