



Dold linjär LED-armatur för inomhusbruk

PureGlow IntelliHue Powercore

Philips innovativa PureGlow Powercore-armaturer för professionellt är kompakta och diskreta armaturer med högt ljusflöde och exceptionell ljuskvalitet för ett brett utbud användningsområden – från konturbelysning till wall-washing till bakgrundsbelysning och mer. Läs mer på www.colorkinetics.com/Product

Fördelar

- Högt CRI och R9-värde
- Färgtemperatur på 2 000 till 10 000 K
- Kompakt och lättinstallerad

Funktioner

- PureGlow kombinerar hög kvalitet med oslagbar effektivitet, och är ett utmärkt val för kunder som behöver högkvalitativt vitt ljus och justerbart färgat ljus. PureGlow PowerCore IntelliHue ger utmärkt ljusmängd, ljusflöde på 800 lm och CRI på 95, samt R9-värde på upp till 84
- Oslagbar prestanda – Betydande innovationer, inklusive ett unikt optiskt kluster, möjliggör CRO 95, ljusflöde på upp till 800 lm och färgtemperatur på 2 700 till 4 000 K, komplett med klart, jämnt ljus av hög kvalitet
- Innovativ design – Med sin kompakta storlek och extremt korta blandningsavstånd passar PureGlow perfekt i utrymmen där traditionella linjära armaturer är svåra att passa in. Armaturhus i pressgjuten aluminium (300 mm eller 1 219 mm) samt ett flertal olika spridningsvinklar, inklusive bredstrålande (100° x 100°), medelstrålande (30° x 60°) och smalstrålande (10° x 60°). Sammanlåsande kontakter ger garanterat enhetlig och jämn belysning utan synliga kanter mellan armaturerna
- Vitt och färgat ljus – PureGlow kombinerar justerbart vitt ljus och dynamiska färger i en och samma innovativa och effektiva armatur – lätt att installera och styra.
- Överlägsen färgbeständighet – Färgbeständighet börjar med Optibin, vår patentskyddade binning-process för garanterad enhetlighet i färgnyanser i alla LED-ljuskällor och armaturer, oavsett tillverkningstillfälle. PureGlow ger också färgkonsekvens mellan alla LED-armaturer med Chromasync-teknik. Vid tillverkningen används ett kalibrerat mätverktyg för att ta fram en algoritm som definierar en gemensam färgskala för en hel familj LED-armaturer. När Chromasync är aktiverat kan du exakt samma färgnyans från samtliga armaturer – utan manuell inställning

specifikationer

Typ	SA500X
Tak	Tak med gipsskivor
Gallertak	Modullängd: 300 mm Modullängd: 1 219 mm
Ljuskälla	Icke utbytbar LED-modul
Effekt (+/-10%)	13W
Spridningsvinkel	100° x 100°, 30° x 60°, 10° x 60°
Ljusflöde	2 700 K: 2 860 (100 x 100 1 219 mm), 715 (100 x 100 305 mm), 2 784 (30 x 60 1 219 mm), 696 (30 x 60 305 mm), 3 056 (10 x 60 1 219 mm), 764 (10 x 60 305 mm) 4 000 K: 2 644 (100 x 100 1 219 mm), 661 (100 x 100 305 mm), 2 560 (30 x 60 1 219 mm), 640 (30 x 60 305 mm), 2 828 (10 x 60 1 219 mm), 707 (10 x 60 305 mm)
Färgåtergivningsindex	2 700 K: 92,9 (100 x 100 1 219 mm), 92,9 (100 x 100 305 mm), 92,7 (30 x 60 1 219 mm), 92,7 (30 x 60 305 mm), 93,3 (10 x 60 1 219 mm), 93,3 (10 x 60 305 mm) 4 000 K: 93,8 (100 x 100 1 219 mm), 93,8 (100 x 100 305 mm), 90,7 (30 x 60 1 219 mm), 90,7 (30 x 60 305 mm), 93,3 (10 x 60 1 219 mm), 93,3 (10 x 60 305 mm)

Temperaturintervall vid drift	-20 till +50°C
Driftdon	Inbyggd
Nätspänning	100–277 V/50–60 Hz
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium, vit pulverlackering Optisk kupa: polykarbonat
Färg	Vitt
Optik	100 x 100, 30 x 60, 10 x 60
Anslutning	Inbyggda han-/honkontakter
Installation	Infällt montage i vägg eller tak

PureGlow IntelliHue Powercore

Versions

PureStyle IntelliHue – 100° x 100°
– Široký paprsek – 305 mm



PureStyle IntelliHue – 100° x 100°
– Široký paprsek – 1200 mm



PureStyle IntelliHue – 30° x 60° –
Střední paprsek – 1200 mm



Produktinformation

PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



Produktinformation



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector




PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureGlow IntelliHue Powercore
LED fixture end connector



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture, side view



PureStyle IntelliHue Powercore
LED fixture

