



Metronomis - Quand la vision devient réalité

Metronomis Berlin

La famille Metronomis comprend dix luminaires hautement distinctifs et des supports dédiés (colonnes et crosses) qui peuvent être utilisés avec une large palette d'optiques pour fournir aux architectes et aux concepteurs d'éclairage la solution exhaustive dont ils ont besoin pour créer un éclairage unifié et cohérent qui reflète les multiples visages de la culture et de l'histoire urbaines. En journée, la gamme Metronomis s'intègre harmonieusement dans n'importe quelle scène de rue tandis que de nuit, elle se révèle à la fois fonctionnelle, en guidant les piétons et les automobilistes en toute sécurité dans la ville, et décorative, en créant une ambiance agréable dans les parcs urbains et les zones piétonnes.

Avantages

- Solution complète avec les luminaires et leurs supports en un seul concept intégré
- Grandes gammes d'optiques et de sources lumineuses qui permettent de créer différentes ambiances, qui seront gérées par la ville grâce à un seul système parfaitement coordonné
- Mâts et crosses dédiés s'accordant parfaitement avec le style des luminaires, Cinq mats design disponibles en acier, aluminium et bois, dans des hauteurs allant de 3,5 à 12 mètres

Fonctions

- Wide range of optical elements and light sources
- Dedicated masts and brackets – five mast designs in steel, aluminum and wood, with heights from 3.5 to 12 m

Application

- Zones urbaines et architecturales
- Centres commerciaux et d'affaires

Descriptions

Type	CDS570
Lampe	HID : - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON / E40 / 100, 150 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W Fluorescente compacte : - 1 x MASTER PL-T 4 broches / GX24q-3 ou 4* / 32, 42 W - *dépend du wattage Système de lampe à induction : - MASTER système QL / 55 W

Descriptions

Amorceur	Semi-parallèle (SP) Semi-parallèle, temporisé (ST)
Options	Cellule photoélectrique : Mini-cellule (P3) Bobine de filtre (F)
Matériaux et finition	Boîtier: fonte d'aluminium, haute pression Bras décoratifs : fonte d'aluminium Vasques et capots en polycarbonate Réfracteur et diffuseur : polyméthylméthacrylique-imide Grilles : fonte d'aluminium, haute pression Ensembles de réflecteur : aluminium Adaptateurs : fonte d'aluminium

Versions



Lampe incluse	Oui (K ou couleur de lampe 628, 728, 830, 840) Non
Appareillage	Électronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz : - Électronique (EB)
Optique (éléments)	Louvre (LO) Réfracteur, prismatique (PR) Diffuseur (DF) Réflecteur à symétrie de révolution (S) Réflecteur d'éclairage routier, asymétrique (A) Indirect (IO)**
Vasque et Capot	Vasque et capot transparents (TT) Vasque transparente et capot opalin (TO) Vasque transparente et capot peint (TP) Vasque et capot opalins (OO) Vasque opaline et capot peint (OP)

Couleur	Gris foncé (GR) Autres couleurs Akzo ou RAL disponibles sur demande
Installation	Montage en tête de mât : fixation axiale Ø 60 / 76 mm Fixation latérale Ø 42 - 60 mm avec adaptateur latéral Hauteur de montage recommandée : 4 - 6 m
Accessoires	Adaptateur pour fixation latérale, Ø 42 - 60 mm, ZRP551
Remarques	Compatible avec diverses crosses Metronomis **Optique indirecte spéciale (IO) empêchant les nuisances lumineuses (classification E2 conforme à la norme CIE 126-1997)
Principales applications	Zones urbaines et architecturales, centres commerciaux et d'affaires

