



Metronomis - Quand la vision devient réalité

Metronomis Bordeaux

La famille Metronomis comprend dix luminaires hautement distinctifs et des supports dédiés (colonnes et crosses) qui peuvent être utilisés avec une large palette d'optiques pour fournir aux architectes et aux concepteurs d'éclairage la solution exhaustive dont ils ont besoin pour créer un éclairage unifié et cohérent qui reflète les multiples visages de la culture et de l'histoire urbaines. En journée, la gamme Metronomis s'intègre harmonieusement dans n'importe quelle scène de rue tandis que de nuit, elle se révèle à la fois fonctionnelle, en guidant les piétons et les automobilistes en toute sécurité dans la ville, et décorative, en créant une ambiance agréable dans les parcs urbains et les zones piétonnes.

Avantages

- Solution complète avec les luminaires et leurs supports en un seul concept intégré
- Grandes gammes d'optiques et de sources lumineuses qui permettent de créer différentes ambiances, qui seront gérées par la ville grâce à un seul système parfaitement coordonné
- Mâts et crosses dédiés s'accordant parfaitement avec le style des luminaires, Cinq mats design disponibles en acier, aluminium et bois, dans des hauteurs allant de 3,5 à 12 mètres

Fonctions

- Large éventail d'éléments optiques et de sources de lumière
- Mâts et crosses dédiés - cinq conceptions de mâts en acier, aluminium et bois, avec des hauteurs comprises entre 3,5 et 12 m

Application

- Zones urbaines et architecturales
- Centres commerciaux et d'affaires

Descriptions

Type	CDS592/594
Lampe	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 W - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 W - 1 x SON / E40 / 100, 150 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W Fluorescente compacte: - 1 x MASTER PL-T 4 broches / GX24q-3 ou 4* / 32, 42 W - *dépend du wattage Système de lampe à induction: - MASTER système QL / 55 W
Lampe incluse	Oui (K ou couleur de lampe 628, 728, 830, 840) Non
Appareillage	Électronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz : - Électronique (EB)
Optique (éléments)	Louvre (LO) Réfracteur, prismatique (PR) Diffuseur (DF) Réflecteur à symétrie de révolution (S) Réflecteur d'éclairage routier, asymétrique (A)

Vasque	Vasque et capot transparents (TT) Vasque opaline et capot transparent (OT) Vasque transparente et capot opalin (TO) Vasque et capot opalins (OO)
Amorceur	Semi-parallèle (SP) Semi-parallèle, temporisé (ST)
Options	Cellule photoélectrique : Mini-cellule (P3) Bobine de filtre (F)
Matériaux et finition	Boîtier: fonte d'aluminium, haute pression Bras décoratifs : fonte d'aluminium Vasques et capots en polycarbonate Réfracteur et diffuseur : polyméthylméthacrylique-imide Grilles : fonte d'aluminium, haute pression Ensembles de réflecteur : aluminium Adaptateurs : fonte d'aluminium
Couleur	Gris foncé (GR) Autres couleurs Akzo ou RAL disponibles sur demande
Installation	Fixation latérale Ø 42 - 60 mm avec adaptateur latéral Montage caténaire avec adaptateur caténaire Hauteur de montage recommandée : 4 - 6 m
Accessoires	Adaptateur pour fixation latérale, Ø 42 - 60 mm, ZRP551 Adaptateur caténaire, ZRP552
Remarques	Compatible avec diverses crosses Metronomis
Principales applications	Zones urbaines et architecturales, centres commerciaux et d'affaires

Versions



Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK09
--	------

Caractéristiques générales

Marquage CE	Marquage CE
Cache optique/type de l'objectif	TT
Marque de lauréat de prix du design	Design Award Winner
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Appareillage	Classique
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Puissance de la lampe	70 W
Nombre de sources lumineuses	1
Type d'optique	Optique symétrique
Optique	Non

Matériaux et finitions

Couleur	Gris
---------	------

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe	Code de la famille de produits
22568500	CDS594 CDM-T70W II S TT GR ST	CDM-T	CDS594
84602600	CDS592 CDO-TT70W K II S TT GR SND	CDO-TT	CDS592

