



Progettata per la sostituzione delle lampade con riflettore a incandescenza o alogene con forma PAR38

PAR38 Downlighter ESaver

Lampada a risparmio energetico per la sostituzione delle lampade con riflettore a incandescenza o alogene nelle applicazioni professionali o domestiche

Vantaggi

- Maggiore comfort grazie alla minore emissione di calore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
- Consente di risparmiare denaro grazie alla lunga durata e all'elevata efficienza energetica rispetto a una lampada a incandescenza
- Costo di proprietà inferiore rispetto alle lampade con riflettore PAR38 a incandescenza/alogene

Caratteristiche

- Elevata intensità della luce in una direzione specifica (PAR38)
- Alternativa di durata superiore alle lampade a incandescenza e alogene tradizionali
- Apparecchio per illuminazione a tenuta stagna
- Non adatta alla regolazione del flusso e all'uso con dispositivi elettronici

PAR38 Downlighter ESaver

Applicazione

- Sostituzione delle lampade con riflettore a incandescenza o alogene PAR38 nelle applicazioni professionali (hotel, ristoranti, negozi, musei, esposizioni)
- Applicazioni per interni come vetrine, illuminazione verso il basso
- applicazioni per esterni come illuminazione decorativa per esterni (ad esempio, giardini, statue), illuminazione a proiezione, illuminazione di facciate
- Non adatta all'illuminazione d'accento e per l'uso in acqua, a meno che non venga utilizzato un apparecchio per illuminazione a tenuta stagna

Disegno tecnico

Product	D	C	F
PAR38 ES 18W WW E27 220-240V 1CH/6	122 mm	140.2 mm	43.5 mm

PAR38 Refl 18W/827 E27 220-240V PAR38

