



CitySoul – Identität schaffen

CitySoul

CitySoul ist eine modular aufgebaute Leuchtenfamilie für die Straßenbeleuchtung, die durch hochmoderne Lampen- und Vorschaltgerätetechnologie sowie eine überragende optische Systemleistung überzeugt. Ihr klassisches Design fügt sich perfekt in das moderne Stadtbild ein. Die einfache, flache Ellipsenform der Leuchte erzeugt einen eleganten Lichtpunkt. Mit den variablen Anbringungsmöglichkeiten als Mastansatz, Mastaufsatz oder Hängeleuchte sowie ihrem Zubehör für die Strahljustierung und Verhinderung von Streulicht ist sie außerdem äußerst flexibel und universell einsetzbar. Dank der besonders energieeffizienten Technologie ist die CitySoul mit unserem „Grünen Logo“ ausgezeichnet. Diese umweltfreundlichen Philips-Produkte sind in Bezug auf Energieeffizienz, Zuverlässigkeit während ihrer Lebensdauer und/oder gefährliche Inhaltsstoffe um mindestens 10% besser als die Referenzprodukte und bieten insgesamt eine bessere UmweltSystemleistung. Das System ist in zwei Größen mit einem umfassenden Angebot an speziellen Masten und Halterungen erhältlich.

Vorteile

- Kompakte Stadtleuchte, die einen sichtbaren Beitrag zur städtischen Identität leistet
- Breite Auswahl an Masten und Auslegern jeder Stilrichtung
- Optional mit Mini-Leuchte für Fußgänger

Merkmale

- Einfaches, flaches, ellipsenförmiges Gehäuse in zwei Größen
- Hochmoderne Lampen- und Vorschaltgerätetechnologien
- Für Mastansatz-, Mastaufsatz- und Hängemontage geeignet
- Verstellbarer Ausstrahlungswinkel und Zubehör zur optimalen Steuerung der Lichtverteilung (wenig bzw. kein Streulicht)

Anwendung

- Städtische Bereiche, Fußgängerbereiche und Einkaufszonen
- Anliegerstraßen, kleinere Sammelstraßen
- Plätze, Parks

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	CGP431
Leuchtmittel	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-T Xtra / PGZ12 / 45 - 140 W - 1 x MASTER Colour CDM-T Plus / G12 / 70 - 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT Plus / E27 / 70W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT Plus / E40 / 100 - 250 W - 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 W Kompaktleuchtstofflampe: - 1 x MASTER PL-T 4-polig / GX24q-3 oder 4 oder 5* / 32, 42, 57 W - * abhängig von elektrischer Systemleistung
Lampe inklusive	Ja (K oder Lichtfarbe 728, 830, 840 oder 942) Nein
Vorschaltgerät	Konventionell (VVG) 230 oder 240 V / 50 Hz: - Induktiv Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronisch (EB)
Optik	Offene CT-POT-Optik (OR) für CosmoPolis, CDO- und SON-Lampen
Optische Abdeckung	Flachglas (FG) Flachglas mit DynaClean-Beschichtung (FGD) Polycarbonatwanne (PC)

Zündgerät	Seriell, selbst stoppend (SS) Semiparallel, digital (SND) Semiparallel, selbst stoppend (ST)
Option	Beleuchtungssteuerung: - Chronosense (CH), Dimmschalter (SW), Foto-/Minizelle (P3)
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss Geräte-/Optikträger: glasverstärktes Polypropylen
Gehäusefarbe	Gehäuse: Philips Dunkelgrau (GR) Rahmen: Silbergrau Sonstige RAL- oder AKZO Futura-Farben auf Anfrage erhältlich
Installation	Mastaufsatzmontage: Ø 60/76 mm (76P), justierbar (76PA) für Maste mit Mastzopf Mastansatzmontage: Ø 42 - 60 mm (60S) Empfohlene Montagehöhe: 4 - 10 m
Zubehör	Montagehalterungen (ZGP430 MBA)
Anwendungsbereich	Einkaufs- und Fußgängerzonen, Wohn- und Anliegerstraßen, innerstädtische Bereiche, Parkflächen und Plätze

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	CGP430
Leuchtmittel	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-T Xtra / PGZ12 / 45 - 90 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT Plus / E27 / 70W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT Plus / E40 / 100 W - 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 W - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35 - 70 W Kompaktleuchtstofflampe: - 1 x MASTER PL-T 4-polig / GX24q-3 oder 4 oder 5* / 32, 42 W - * abhängig von elektrischer Systemleistung
Lampe inklusive	Ja (K oder Lichtfarbe 728, 830, 840 oder 942) Nein
Vorschaltgerät	Konventionell (VVG) 230 oder 240 V / 50 Hz: - Induktiv Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronisch (EB) Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronisch (EB)
Optik	Offene CT-POT-Optik (OR) für CosmoPolis, CDO- und SON-Lampen

Optische Abdeckung	Flachglas (FG) Flachglas mit DynaClean-Beschichtung (FGD) Polycarbonatwanne (PC)
Zündgerät	Seriell, selbst stoppend (SS) Semiparallel, digital (SND) Semiparallel, selbst stoppend (ST)
Option	Beleuchtungssteuerung: - Chronosense (CH), Dimmschalter (SW), Foto-/Minizelle (P3)
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss Geräte-/Optikträger glasverstärktes Polypropylen
Gehäusefarbe	Gehäuse: Philips Dunkelgrau (GR) Rahmen: Silbergrau Sonstige RAL- oder AKZO Futura-Farben auf Anfrage erhältlich
Installation	Mastaufsatzmontage: für Maste mit Zopfmaß 60 / 76 mm (76P), justierbar (76PA) Mastansatzmontage: für Auslegersysteme mit Zopfmaß 42 - 60 mm (60S) Empfohlene Montagehöhe: 4 - 10 m
Zubehör	Montagehalterungen (ZGP430 MBA)

Anwendungsbereich	Einkaufs- und Fußgängerzonen, Wohn- und Anliegerstraßen, innerstädtische Bereiche, Parkflächen und Plätze
--------------------------	---

Spezifikationen

Leuchtenbezeichnung	CSP431
Leuchtmittel	HID: - 1 × MASTER CosmoWhite CPO-T Xtra / PGZ12 / 45 - 140 W - 1 × MASTER Colour CDM-T Plus / G12 / 70 - 250 W - 1 × MASTER CityWhite CDO-TT Plus / E27 / 70W - 1 × MASTER CityWhite CDO-TT Plus / E40 / 100, 140, 150, 250 W - 1 × SON-T/ E27 / 50, 70 W Kompaktleuchtstofflampe: - 1 × MASTER PL-T 4-polig / GX24q-3 oder 4 oder 5* / 32, 42, 57 W - * abhängig von elektrischer Systemleistung
Lampe inklusive	Ja (K oder Lichtfarbe 728, 830, 840 oder 942)
Vorschaltgerät	Konventionell (VVG) 230 oder 240 V / 50 Hz: - Induktiv Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronisch (EB)
Optik	Offene CT-POT-Optik (OR) für CosmoPolis, CDO- und SON-Lampen

Optische Abdeckung	Flachglas (FG) Flachglas mit DynaClean-Beschichtung (FGD) Polycarbonatwanne (PC)
Zündgerät	Seriell, selbst stoppend (SS) Semiparallel, digital (SND) Semiparallel, selbst stoppend (ST)
Option	Beleuchtungssteuerung: - Chronosense (CH), Dimmschalter (SW), Foto-/Minizelle (P3)
Material	Gehäuse: Aluminiumdruckguss Geräte-/Optikträger: glasverstärktes Polypropylen
Gehäusefarbe	Gehäuse: Philips Dunkelgrau (GR) Rahmen: Silbergrau Sonstige RAL- oder AKZO Futura-Farben auf Anfrage erhältlich
Installation	Hängemontage 1 Zoll Rohrgewinde Empfohlene Montagehöhe: 4 - 10 m
Anwendungsbereiche	Einkaufs- und Fußgängerzonen, Wohn- und Anliegerstraßen, innerstädtische Bereiche, Parkflächen und Plätze

Zubehör



Ordercode 910502212718,
910502212818

