



# CitySoul - Più personalità alle nostre città

## CitySoul

CitySoul è una gamma di apparecchi modulari per l'illuminazione stradale e per l'arredo urbano, dotati delle più recenti tecnologie, all'avanguardia nel campo delle lampade e degli alimentatori, ed in grado di offrire un eccellente rendimento ottico. Il suo design classico si integra bene con i moderni ambienti urbani. La forma ellissoidale semplice e piatta degli apparecchi crea un elegante punto luce. CitySoul è estremamente versatile, adatto per installazione a sbraccio, a sospensione o testa-palo; inoltre, grazie alla grande varietà di lampade, alle ottiche regolabili e agli accessori anti-dispersione luminosa, si rivela ideale per qualsiasi applicazione. Grazie all'utilizzo di tecnologie ad alto rendimento energetico di cui è provvisto, CitySoul è stato insignito del marchio "Green Flagship" Philips, un riconoscimento ai migliori prodotti eco-sostenibili per efficienza energetica e durata di vita, ed essendo realizzato senza l'utilizzo di materiali pericolosi o nocivi. CitySoul è disponibile in due diverse dimensioni, unitamente ad una gamma completa di pali e staffe dedicati.

### Vantaggi

- Apparecchio per l'illuminazione urbana compatto, parte di una soluzione completa che, oltre a fornire punti luce, contribuisce a definire l'identità delle città
- Gamma altamente versatile con un'ampia scelta di pali e staffe in ogni stile: moderno o classico, a staffa singola o doppia, con l'opzione di un apparecchio mini per l'illuminazione delle aree pedonali
- Disponibili con pali in altezze da 4 a 10 m nella versione standard grigio scuro e in altri colori e finiture su richiesta

## Caratteristiche

- Semplice corpo compatto ellissoidale disponibile in due formati
- Ampia scelta di pali e staffe in ogni stile: moderno o classico, a staffa singola o doppia; altezze del palo comprese tra 4 e 10 m
- Tecnologie lampada e alimentatore all'avanguardia, inclusa la tecnologia LED
- Adatto per l'installazione laterale, a sospensione o in cima al palo
- Fascio regolabile, oltre ad accessori per contenere la dispersione luminosa

## Applicazione

- Zone urbane, residenziali, pedonali e commerciali
- Strade locali, raccordi stradali secondari
- Piazze, parchi

## Specifiche

<b>Tipo</b>	CGP431
<b>Sorgente luminosa</b>	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / da 45 a 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / da 70 a 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / da 100 a 250 W - 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T/ E40 / da 100 a 250 W Fluorescente compatta: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 o 4 o 5* / 32, 42, 57 W - *a seconda del wattaggio Sistema per lampada a induzione: - 1 x MASTER QL system / 55, 85 W
<b>Lampada inclusa</b>	Si (K)
<b>Alimentatore</b>	Elettromagnetico (convenzionale), 230 V / 50 Hz Elettronico (EB) Elettronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Alta frequenza (HF), per lampade fluorescenti
<b>Ottica</b>	Ottica CosmoPolis (OC), regolabile in 11 posizioni Ottica Stradale, tipo CT-POT (OR), regolabile in 7 posizioni
<b>Copertura ottica</b>	Vetro piano (FG) Vetro piano con rivestimento autopulente DynaClean (FGD) Coppa in policarbonato (PC)

<b>Accenditore</b>	Serie (SI) Serie, con esclusione lampade a fine vita (SS) Semiparalelo digitale (SND) Semiparalelo (SP) Semiparalelo, con esclusione lampade a fine vita (ST)
<b>Opzioni</b>	Sistemi di controllo dell'illuminazione: - Chronosense (CH), switch elettronico per cavo pilota (SW)
<b>Materiali e finitura</b>	Corpo e Copertura: alluminio pressofuso unità elettrica: polipropilene rinforzato con fibra di vetro
<b>Colore</b>	Apparecchio: grigio scuro (GR) Telaio interno: grigio argento metallizzato RAL9006 Altri colori RAL o Akzo Futura disponibili su richiesta
<b>Installazione</b>	Montaggio testa-palo Ø 60 / 76 mm (76P) Montaggio testa-palo Ø 60 / 76 mm (76P), con tilt regolabile (76PA) Montaggio laterale: ingresso laterale Ø 42 / 60 mm (60S) Attacco dedicato per bracci CitySoul, con tilt regolabile (MBA) Altezza installazione tipica: 6 - 12 m
<b>Accessori</b>	Schermo anti-dispersione luminosa
<b>Applicazioni principali</b>	Zone urbane, residenziali, pedonali e commerciali, piazze, strade locali, raccordi stradali secondari, parchi

## Specifiche

<b>Tipo</b>	CGP430
<b>Sorgente luminosa</b>	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / da 45 a 90 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W - 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T/ E40 / 100 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / da 35 a 70 W Fluorescente compatta: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 o 4 o 5* / 32, 42W - *a seconda del wattaggio

<b>Lampada inclusa</b>	Si (K)
<b>Alimentatore</b>	Elettromagnetico (convenzionale), 230 V / 50 Hz Elettronico (EB) Elettronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Alta frequenza (HF), per lampade fluorescenti
<b>Ottica</b>	Ottica CosmoPolis (OC), regolabile in 11 posizioni Ottica Stradale, tipo CT-POT (OR), regolabile in 7 posizioni
<b>Copertura ottica</b>	Vetro piano (FG) Vetro piano con rivestimento autopulente DynaClean (FGD) Coppa in policarbonato (PC)

<b>Accenditore</b>	Serie (SI) Serie, con esclusione lampade a fine vita (SS) Semiparallelo digitale (SND) Semiparallelo (SP) Semiparallelo, con esclusione lampade a fine vita (ST)
<b>Opzioni</b>	Sistemi di controllo dell'illuminazione: - Chronosense (CH), switch elettronico per cavo pilota (SW)
<b>Materiali e finitura</b>	Corpo e Copertura: alluminio pressofuso unità elettrica: polipropilene rinforzato con fibra di vetro
<b>Colore</b>	Apparecchio: grigio scuro (GR) Telaio interno: grigio argento metallizzato RAL9006 Altri colori RAL o Akzo Futura disponibili su richiesta

<b>Installazione</b>	Montaggio testa-palo Ø 60 / 76 mm (76P) Montaggio testa-palo Ø 60 / 76 mm (76P), con tilt regolabile (76PA) Montaggio laterale: ingresso laterale Ø 42 / 60 mm (60S) Attacco dedicato per bracci CitySoul, con tilt regolabile (MBA) Altezza installazione tipica: 4 - 8 m
<b>Accessori</b>	Schermo anti-dispersione luminosa
<b>Applicazioni principali</b>	Zone urbane, residenziali, pedonali e commerciali, piazze, strade locali, raccordi stradali secondari, parchi

## Specifiche

<b>Tipo</b>	CSP431
<b>Sorgente luminosa</b>	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / da 45 a 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / da 70 a 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 140, 150, 250 W - 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T/ E40 / 100, 150, 250 W Fluorescente compatta: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 o 4 o 5* / 32, 42, 57 W - *a seconda del wattaggio Sistema per lampada a induzione: - 1 x MASTER QL system / 55, 85 W
<b>Lampada inclusa</b>	Si (K)
<b>Alimentatore</b>	Elettromagnetico (convenzionale), 230 V / 50 Hz Elettronico (EB) Elettronico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Alta frequenza (HF), per lampade fluorescenti
<b>Ottica</b>	Ottica CosmoPolis (OC), regolabile in 11 posizioni Ottica Stradale, tipo CT-POT (OR), regolabile in 7 posizioni

<b>Copertura ottica</b>	Vetro piano (FG) Vetro piano con rivestimento autopulente DynaClean (FGD) Coppa in policarbonato (PC)
<b>Accenditore</b>	Serie (SI) Serie, con esclusione lampade a fine vita (SS) Semiparallelo digitale (SND) Semiparallelo (SP) Semiparallelo, con esclusione lampade a fine vita (ST)
<b>Opzioni</b>	Sistemi di controllo dell'illuminazione: - Chronosense (CH), switch elettronico per cavo pilota (SW)
<b>Materiali e finitura</b>	Corpo e Copertura: alluminio pressofuso unità elettrica: polipropilene rinforzato con fibra di vetro
<b>Colore</b>	Apparecchio: grigio scuro (GR) Telaio interno: grigio argento metallizzato RAL9006 Altri colori RAL o Akzo Futura disponibili su richiesta
<b>Installazione</b>	A sospensione tramite attacco filettato 1", tipo gas da 34 mm Altezza installazione tipica: 6 - 12 m
<b>Applicazioni principali</b>	Zone urbane, residenziali, pedonali e commerciali, piazze, strade locali, raccordi stradali secondari, parchi

