



CitySoul – identiteit benadrukken

CitySoul CGP430/431-CSP431

CitySoul is een serie modulaire straatverlichtingsarmaturen met hypermoderne lamp- en VSA-technologie en uitstekende optische prestaties. Het klassieke ontwerp van CitySoul past uitstekend in het hedendaagse stadslandschap. De eenvoudige, vlakke, elliptische vorm van de armatuur vormt een elegant lichtpunt. CitySoul is bijzonder veelzijdig. De armatuur is zowel geschikt voor opschuifmontage als voor opzet- of pendelmontage en kan in elke situatie worden toegepast dankzij de instelbare bundel en optische accessoires voor het voorkomen van lichthinder. Omdat CitySoul is voorzien van uiterst energiezuinige technologieën, draagt de armatuur het 'Green Product Logo'. Groene Philips producten zijn ten minste 10% beter dan vergelijkbare producten in termen van energierendement, levensduur, betrouwbaarheid en/of milieuvriendelijke stoffen, en leveren in het algemeen betere totale prestaties op milieugebied. CitySoul is verkrijgbaar in twee maten en met een uitgebreide reeks speciale masten en uithouders. Binnenkort worden beide armaturen tevens verkrijgbaar in LED-uitvoering.

Voordelen

- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Vervaardigd met milieuvriendelijke materialen
- Totaal concept in combinatie met mast en uithouder

Kenmerken

- Eenvoudige, vlakke, ellipsvormige behuizing verkrijgbaar in twee formaten
- Grote keuze aan masten en uithouders in elke stijl: modern of klassiek, enkel of dubbel; masthoogten van 4 tot 10 m
- State-of-the-art lamp- en VSA-technologieën, inclusief LED
- Geschikt voor opschuif-, pendel- of opzetinstallatie
- Verstelbare bundel, plus accessoires tegen lichthinder

Toepassing

- Stedelijke gebieden, woonwijken, voetgangers- en winkelgebieden
- Lokale straten, kleinere verzamelwegen
- Pleinen, parken

Specificaties

Type	CGP431
Lichtbron	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 tot 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 tot 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 tot 250 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100 tot 250 W Compacte fluorescentie: - 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-3 of 4 of 5* / 32, 42, 57 W - *afhankelijk van wattage Inductielampsysteem: - 1 x MASTER QL-systeem / 55, 85 W
Lamp meegeleverd	Ja, (K of lichtkleur 728, 830, 840 of 942) Nee
VSA	Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 240 V / 50 Hz: - Inductief Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Hoogfrequent (HF) - Elektronisch (EB)
Optiek	CosmoPolis optiek (OC) Gefacetteerde open CT-pot (OR)
Lichtkap	Vlak glas (FG) Vlak glas met DynaClean-coating (FGD) Polycarbonaat kom (PC)

Specificaties

Type	CGP430
Lichtbron	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 tot 90 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35 tot 70 W Compacte fluorescentie: - 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-3 of 4 of 5* / 32, 42W - *afhankelijk van wattage
Lamp meegeleverd	Ja, (K of lichtkleur 728, 830, 840 of 942) Nee
VSA	Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 240 V / 50 Hz:
Inductief	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronisch (EB)

Ontstekker	Serie (SI) Serie, zelfstoppend (SS) Semi-parallel, digitaal (SND) Semi-parallel (SP) Semi-parallel, zelfstoppend (ST)
Opties	Lichtregelaars: - Chronosense (CH), dimschakelaar (SW), foto-/minicel (P3)
Materiaal en afwerking	Behuizing: gietaluminium Interne componenten: met glas versterkt polypropyleen
Kleur	Bovenkap: donkergrijs (GR) Frame: zilvergrijs Andere RAL- of Akzo Futura-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
Installatie	Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm (76P) Opzetmontage: kantelbaar met scharnier (76PA) Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 - 60 mm (60S) Aanbevolen montagehoogte: 4 - 10 m, afhankelijk van keuze van mast en uithouder
Accessoires	Montagebeugels (ZGP430 MBA)
Belangrijkste toepassingen	Stedelijke gebieden, woonwijken, voetgangers- en winkelgebieden, pleinen, lokale wegen, kleinere wegen, parken

Optiek	CosmoPolis optiek (OC) Gefacetteerde open CT-pot (OR)
Lichtkap	Vlak glas (FG) Vlak glas met DynaClean-coating (FGD) Polycarbonaat kom (PC)
Ontstekker	Serie (SI) Serie, zelfstoppend (SS) Semi-parallel, digitaal (SND) Semi-parallel (SP) Semi-parallel, zelfstoppend (ST)
Opties	Lichtregelaars: - Chronosense (CH), dimschakelaar (SW), foto-/minicel (P3)
Materiaal en afwerking	Behuizing: gietaluminium Interne componenten: met glas versterkt polypropyleen
Kleur	Bovenkap: donkergrijs (GR) Frame: zilvergrijs Andere RAL- of Akzo Futura-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

CitySoul CGP430/431-CSP431

Installatie	Opzetmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm (76P)
	Opzetmontage: kantelbaar met scharnier (76PA)
	Opschuifmontage: zij-ingang Ø 42 - 60 mm (60S)

Aanbevolen montagehoogte: 4 - 10 m, afhankelijk van keuze van mast en uithouder

Accessoires	Montagebeugels (ZGP430 MBA)
Belangrijkste toepassingen	Stedelijke gebieden, woonwijken, voetgangers- en winkelgebieden, pleinen, lokale wegen, kleinere wegen, parken

Specificaties

Type	CSP431
Lichtbron	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 tot 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 tot 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 140, 150, 250 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W Compacte fluorescentie: - 1 x MASTER PL-T 4-pins / GX24q-3 of 4 of 5* / 32, 42, 57 W - *afhankelijk van wattage Inductielampsysteem: - 1 x MASTER QL-systeem / 55, 85 W
Lamp meegeleverd	Ja, (K of lichtkleur 728, 830, 840 of 942) Nee
VSA	Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 240 V / 50 Hz: - Inductief Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Elektronisch (EB)
Optiek	CosmoPolis optiek (OC) Gefaceteteerde open CT-pot (OR)

Lichtkap	Vlak glas (FG) Vlak glas met DynaClean-coating (FGD) Polycarbonaat kom (PC)
Ontsteker	Serie (SI) Serie, zelfstoppend (SS) Semi-parallel, digitaal (SND) Semi-parallel (SP) Semi-parallel, zelfstoppend (ST)
Opties	Lichtregelaars: - Chronosense (CH), dimschakelaar (SW), foto-/minicel (P3)
Materiaal en afwerking	Behuizing: gietaluminium Interne componenten: met glas versterkt polypropyleen
Kleur	Bovenkap: donkergrijs (GR) Frame: zilvergrijs Andere RAL- of Akzo Futura-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
Installatie	Opgehangen met 34 mm gaspijp met schroefdraad Aanbevolen montagehoogte: 4 - 10 m, afhankelijk van keuze van mast en uithouder
Belangrijkste toepassingen	Stedelijke gebieden, woonwijken, voetgangers- en winkelgebieden, pleinen, lokale wegen, kleinere wegen, parken

