




CitySoul – tworzy niepowtarzalną atmosferę

CitySoul

CitySoul to rodzina modułowych opraw do oświetlenia miejskiego, w których wykorzystano lampy i osprzęt najnowocześniejszych technologii zapewniające doskonale parametry optyczne. Klasyczna stylistyka opraw CitySoul doskonale komponuje się ze współczesnym środowiskiem miejskim. Prosty, płaski i elipsoidalny kształt oprawy tworzy elegancko prezentujący się punkt świetlny. Te wszechstronne oprawy do montażu bocznego, zwieszanego lub na szczycie słupa z akcesoriami do regulacji strumienia świetlnego oraz ochrony przed światłem niepożądanym nadają się do wszelkich zastosowań. Wykorzystująca niezwykle energooszczędne technologie seria CitySoul została oznaczona logo „Zielony produkt”. Produkty firmy Philips oznaczone tym symbolem są przynajmniej o 10% lepsze od produktów referencyjnych pod względem energooszczędności, niezawodności w okresie eksploatacji oraz zawartości substancji niebezpiecznych. Ponadto mają one lepsze ogólne parametry ekologiczne. Oprawy CitySoul występują w dwóch rozmiarach wraz z pełnym asortymentem specjalnych słupów i zaczepów.

Korzyści

- Kompaktowa oprawa do oświetlenia miejskiego – część kompletnego rozwiązania, które nie stanowi tylko zbioru punktów świetlnych, ale przyczynia się tak naprawdę do określenia tożsamości miasta.
- Dzięki różnym typom wsporników, nowoczesnym i klasycznym, pojedynczym i podwójnym, oraz dzięki opcjonalnej minioprawie przeznaczonej dla stref ruchu pieszego jest to seria niezwykle uniwersalna.
- Dostępna jest z masztami o wysokości od 4 do 10 m, standardowo w kolorze bardzo ciemnej szarości, inne kolory i wykończenia są dostępne na zamówienie.

Cechy

- Prosty, płaski, elipsoidalny korpus dostępny w dwóch rozmiarach
- Bogaty wybór słupów i zaczepów — nowoczesnych i klasycznych, pojedynczych i podwójnych; wysokość słupów od 4 do 10 metrów
- Najnowocześniejsze technologie lamp i osprzętu, w tym LED
- Nadają się do montażu bocznego, zwieszanego lub na szczycie słupa
- Regulowana wiązka oraz akcesoria do ograniczania niepożądanego światła

Wniosek

- Tereny miejskie, mieszkalne, piesze oraz handlowe
- Ulice i drogi lokalne
- Skwery, parki

Specyfikacje

Typ	CGP431
Źródło światła	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 do 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 do 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 do 250 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100 do 250 W
Światłówka kompaktowa:	1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 lub 4 lub 5* / 32, 42, 57 W
Zawiera lampę	Tak (K albo barwa światła 728, 830, 840 lub 942)
	Nie
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 lub 240 V / 50 Hz: - Kompensowany Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Statecznik typu HF - Elektroniczny (EB)
Optyka	Optyka CT-POT do lamp CosmoPolis, CDO i SON
Klosz	Płaska szyba (FG) Płaska szyba z powłoką DynaClean (FGD) Klosz poliwęglanowy (PC)

Zapłonnik	Szeregowo-równoległy (SP)
	Szeregowo-równoległy, samowylączający (ST)
Opcje	Sterowanie oświetleniem: - Chronosense (CH), fotokomórk (P3)
Materiały i wykończenie	Korpus: odlew aluminiowy
Kolor	Korpus: ciemnoszary (GR)
	Rama: srebrnoszary
	Inne kolory RAL na zamówienie
Instalacja	Montaż na szczycie słupa: $\varnothing$ 60 / 76 mm (76P) Montaż na szczycie słupa przy użyciu przegubu (76PA) Montaż boczny: $\varnothing$ 42–60 mm (60S) Zalecana wysokość montażowa: 4–10 m, w zależności od wyboru słupa i zaczepu
Akcesoria	Zaczep montażowy (ZGP430 MBA)
Główne zastosowania	Tereny miejskie, mieszkalne, piesze i handlowe, place, ulice i drogi lokalne, parki

Specyfikacje

Typ	CGP430
Źródło światła	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 do 90 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35 do 70 W Światłówka kompaktowa: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 lub 4 lub 5* / 32, 42 W - *w zależności od mocy w watach
Zawiera lampę	Tak (K albo barwa światła 728, 830, 840 lub 942)
	Nie

Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 lub 240 V / 50 Hz: - Kompensowany Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Statecznik typu HF - Elektroniczny (EB)
Optyka	Optyka CT-POT do lamp CosmoPolis, CDO i SON
Klosz	Płaska szyba (FG) Płaska szyba z powłoką DynaClean (FGD) Klosz poliwęglanowy (PC)
Zapłonnik	Szeregowo-równoległy (SP)
	Szeregowo-równoległy, samowylączający (ST)

Opcje	Sterowanie oświetleniem: - Chronosense (CH), przełącznik regulujący poziom natężenia (SW), fotokomórka/minicell (P3)
Materiały i wykończenie	Korpus: odlew aluminiowy Komponenty wewnętrzne: polipropylen wzmocniony szkłem
Kolor	Korpus: ciemnoszary (GR) Rama: srebrnoszary Inne kolory RAL na zamówienie

Specyfikacje

Typ	CSP431
Źródło światła	HID: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 do 140 W - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 do 250 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 140, 150, 250 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 W Świetlówka kompaktowa: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 lub 4 lub 5" / 32, 42, 57 W - *w zależności od mocy w watach System lamp indukcyjnych: - 1 x system MASTER QL / 55, 85 W
Zawiera lampę	Tak (K albo barwa światła 728, 830, 840 lub 942) Nie
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 lub 240 V / 50 Hz: - Kompensowany Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Elektroniczny (EB)
Optyka	Optyka CT-POT do lamp CosmoPolis, CDO i SON


Versions




Instalacja	Montaż na szczycie słupa: $\varnothing$ 60 / 76 mm (76P) Montaż na szczycie słupa przy użyciu przegubu (76PA) Montaż boczny: $\varnothing$ 42–60 mm (60S) Zalecana wysokość montażowa: 4–10 m, w zależności od wyboru słupa i zaczepu
Akcesoria	Zaczep montażowy (ZGP430 MBA)
Główne zastosowania	Tereny miejskie, mieszkalne, piesze i handlowe, place, ulice i drogi lokalne, parki

Klosz	Plaska szyba (FG) Plaska szyba z powłoką DynaClean (FGD) Klosz poliwęglanowy (PC)
Zapłonnik	Szeregowo-równoległy (SP) Szeregowo-równoległy, samowylączający (ST)
Opcje	Sterowanie oświetleniem: - Chronosense (CH), przełącznik regulujący poziom natężenia (SW), fotokomórka/minicell (P3)
Materiały i wykończenie	Korpus: odlew aluminiowy Komponenty wewnętrzne: polipropylen wzmocniony szkłem
Kolor	Korpus: ciemnoszary (GR) Rama: srebrnoszary Inne kolory RAL dostępne na zamówienie
Instalacja	Zawieszana przy użyciu 34-milimetrowej rurki z gwintem drobnozwojnym Zalecana wysokość montażowa: 4–10 m, w zależności od wyboru słupa i zaczepu
Główne zastosowania	Tereny miejskie, mieszkalne, piesze i handlowe, place, ulice i drogi lokalne, parki


Rysunki techniczne



Product	A	C	D
CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	246 mm	620 mm	480 mm



Product	A	B	C	D
CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	171 mm	510 mm	749 mm	400 mm



Product	A	B	C	D
CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	196 mm	620 mm	754 mm	480 mm

Więcej o produkcie

Otwieranie oprawy



Bezpośredni dostęp do lampy



Więcej o produkcie



Dostęp do płyty montażowej



Optyka CT-POT



Zaczep połączeniowy



Zaczep obracalny



Zaczep typu Morph



Zaczep typu Sweep



Zaczep typu Horizontal



Zaczep strukturalny

Więcej o produkcie

Zaczep typu Natural



Płyta montażowa



CitySoul z ochroną przed światłem niepożądanym i rastrem



CitySoul z ochroną przed światłem niepożądanym



CitySoul z rastrem chroniącym przed światłem niepożądanym



CitySoul CSP431, wersja podwieszana



Zaczep standardowy



CitySoul CGP431, wersja standardowa



Więcej o produkcie

CitySoul CGP430, wersja mini



Informacje podstawowe

Znak CE	CE
Barwa źródła światła	728 barwa ciepło-biała
Typ pokrywy optycznej/soczewki	FG
Oznaczenie ENEC	ENEC
Osprzęt	EB
Kod rodziny źródła światła	CPO-TW
Liczba źródeł światła	1
Typ optyki	optyka do lamp CosmoPolis

Mechanika i korpus

Kolor	GR
-------	----

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Kod mechanicznej odporności na uderzenia
67976100	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	IK08
67956300	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	IK09
47878400	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	IK08

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Moc źródła światła	Rodzina produktów
67976100	CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	140 W	CGP431
67956300	CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	60 W	CGP430

Order Code	Full Product Name	Moc źródła światła	Rodzina produktów
47878400	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	140 W	CGP431

