



CitySoul – формирование уникальности

CitySoul

CitySoul – это модельный ряд светильников уличного освещения с современными лампами и ПРА, обладающий превосходными оптическими характеристиками. Классический дизайн светильника превосходно вписывается в современную городскую среду. Монтируется сбоку или сверху на опору, или на стену. Благодаря возможности регулировки светового пучка и аксессуарам для ограничения светового потока этот многофункциональный светильник востребован в любой области применения. CitySoul поставляется в двух типоразмерах, предусмотрены специально разработанные мачты и кронштейны.

Преимущества

- Светильник для городского освещения Compact — это составная часть завершенного решения, отражающего уникальность города, а не просто предлагающего световые пятна
- Разнообразный товарный диапазон с широким выбором стоек и кронштейнов в любом стиле: модерн или классический, одиночный или двойной с вариантом минисветильника для пешеходных зон
- Поставляются в комплекте со стойками высотой от 4 до 10 м стандартного ультра темно-серого цвета или в других цветах и с отделкой по заказу

Характеристики

- Простой, плоский, эллипсоидный корпус доступен в двух размерах
- Широкий выбор опор и кронштейнов в любом стиле: модерн или классический, одиночный или двойной; высота опоры от 4 до 10 м
- Ультрасовременные ПРА и лампы, в том числе светодиодные
- Подходят для бокового, подвесного или верхнего монтажа
- Регулируемый луч, приспособления для предотвращения избыточного освещения

Применение

- Городская среда, жилые районы, пешеходные и торговые зоны
- Жилые улицы, улицы районного значения
- Площади, парки

Спецификации

Тип	CGP431
Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 - 140 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 - 250 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 - 250 Вт - 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T/ E40 / 100 - 250 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4 или 5* / 32, 42, 57 Вт - *в зависимости от напряжения Индукционная лампа: - 1 x MASTER QL / 55, 85 Вт
Лампа в комплекте	Да (К, цветовые характеристики 728, 830, 840 или 942) Нет
ПРА	Электромагнитный (с малыми потерями), 230 или 240В/50 Гц: Индуктивный - Электронный, 220-240 В/ 50-60 Гц: Высоочастотный (HF) Электронный (EB)
Оптика	Cosmopolis оптика (OC) Открытая оптика CT-POT (OR)
Плафон	Плоское стекло (FG) Плоское стекло с покрытием DynaClean (FGD) Плафон из поликарбоната (PC)

Спецификации

Тип	CGP430
Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 - 90 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100 Вт - 1 x SON-T/ E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35 - 70 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4 или 5* / 32, 42 Вт - *в зависимости от напряжения
Лампа в комплекте	Да (К или цвет 728, 830, 840 или 942) Нет
ПРА	Электромагнитный (с малыми потерями), 230 или 240В/50 Гц: Индуктивный - Электронный, 220-240 В/ 50-60 Гц: Высоочастотный (HF) Электронный (EB)

Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Последовательное, самоостанавливающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоостанавливающееся (ST)
Опции	Управление освещением: - Chronosense (CH), диммер (SW), фотоэлемент/minicell (P3)
Материалы и отделка	Корпус: литой алюминий Внутренние части: полипропилен, армированный стекловолокном
Цвет	Купол: темно-серый (GR) Рама: серебристо-серая Другие цвета палитры RAL и Akzo Futura можно заказать
Монтаж	Монтаж наверх опоры: осевой вход Ø 60 / 76 мм (76P) Монтаж наверх опоры: возможна установка под углом на шарнире (76PA) Боковой монтаж: боковой вход Ø 42 - 60 мм (60S) Рекомендуемая высота монтажа: 4 - 10 м, в зависимости от выбора типа опоры и кронштейна
Аксессуары	Монтажные кронштейны (ZGP430 MBA)
Основные области применения	Жилые районы, пешеходные и торговые зоны, второстепенные дороги, парки

Оптика	Cosmopolis оптика (OC) Открытая оптика CT-POT (OR)
Плафон	Плоское стекло (FG) Плоское стекло с покрытием DynaClean (FGD) Плафон из поликарбоната (PC)
Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Последовательное, самоостанавливающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоостанавливающееся (ST)
Опции	Управление освещением: - Chronosense (CH), диммер (SW), фотоэлемент/minicell (P3)
Материалы и отделка	Корпус: литой алюминий Внутренние части: полипропилен, армированный стекловолокном
Цвет	Купол: темно-серый (GR) Рама: серебристо-серая Другие цвета палитры RAL и Akzo Futura можно заказать

Монтаж	Монтаж вверх опоры: осевой вход Ø 60 / 76 мм (76P)
	Монтаж вверх опоры: возможна установка под углом на шарнире (76PA)
	Боковой монтаж: боковой вход Ø 42 - 60 мм (60S)

Рекомендуемая высота монтажа: 4 - 10 м, в зависимости от выбора типа опоры и кронштейна

Аксессуары	Монтажные кронштейны (ZGP430 MBA)
Основные области применения	Жилые районы, пешеходные и торговые зоны, второстепенные дороги, парки

Спецификации


Тип	CSP431
Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45 - 140 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 - 250 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 140, 150, 250 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150, 250 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4 или 5* / 32, 42, 57 Вт - *в зависимости от напряжения Индукционная лампа: - 1 x MASTER QL / 55, 85 Вт
Лампа в комплекте	Да (К или цвет 728, 830, 840 или 942) Нет
ПРА	Электромагнитный балласт (с малыми потерями), 230 или 240 В / 50 Гц; - Индуктивный Электронный, 220-240 В / 50-60 Гц; - Электронный (EB)
Оптика	Costropolis оптика (OC) Открытая оптика CT-POT (OR)

Плафон	Плоское стекло (FG) Плоское стекло с покрытием ДунаClean (FGD) Плафон из поликарбоната (PC)
Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Последовательное, самоотстаивающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоотстаивающееся (ST)
Опции	Управление освещением: - Chronosense (CH), диммер (SW), фотоэлемент/minicell (P3)
Материалы и отделка	Корпус: литой алюминий Внутренние части: полипропилен, армированный стекловолокном
Цвет	Купол: темно-серый (GR) Рама: серебристо-серая Другие цвета палитры RAL и Akzo Futura можно заказать
Монтаж	Подвесной с использованием труб Ø 34 мм Рекомендуемая высота монтажа: 4 - 10 м, в зависимости от выбора типа опоры и кронштейна
Основные области применения	Жилые районы, пешеходные и торговые зоны, второстепенные дороги, парки

Versions



Чертеж размеров



Product	A	B	C	D
CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 60S	171 mm	510 mm	749 mm	400 mm

Сведения о продукте

Открытие светильника



Прямой доступ к лампе



Доступ к лотку ПРА



Оптика СТ-РОТ



"Летающая" консоль



Перевернутая консоль



Сведения о продукте

Трансформируемая консоль



Дуговая консоль



Горизонтальная консоль



Диагональная консоль



Естественная консоль



ПРА



CitySoul со световым
ограничителем и жалюзи



CitySoul со световым
ограничителем



Сведения о продукте



CitySoul с жалюзи светового ограничителя



CitySoul CSP431, подвесной вариант



CitySoul CGP430, мини версия



CitySoul CGP431, стандартная версия

