



Copenhagen – byens arketyp

Copenhagen

Copenhagen ble utviklet i samarbeid med kontoret for byarkitektur i København for å styrke den estetiske appellen ved byens belysning. Resultatet er en armatur som kan brukes flere steder – fra gater til åpne plasser – samtidig som kontinuiteten i designen ivaretas. Copenhagen kommer i to størrelser for å sikre at størrelsen på armaturen alltid er i tråd med de ulike høydene på stoler og oppheng. Et utvalg av symmetriske og asymmetriske fordelinger og et bredt utvalg av lyskilder, inkludert avansert LED-teknologi, inngår også i spesifikasjonene til en ekstremt anvendelig armatur.

Fordeler

- Timeless design in two sizes to be adapted to the requirements of each individual project
- Particularly suitable for illumination of squares and big as well as small roads in cities
- Possibility to give priority to good colour properties or to focus on efficiency and economy

Funksjoner

- Bredt utvalg av lyskilder, inkludert LED
- Symmetrisk og asymmetrisk spredning
- Passer til kjedemontering og sidemontering

Søknad

- Gang- og sykkelstier og parkstier
- Boligområder, gjennomkjørsler
- Gang- og sykkelkryss, veikryss og busstopp
- Eksklusive omgivelser
- parkeringsplasser

spesifikasjoner

Type	CGS441 (stor versjon) CGS443 (liten versjon)
Lyskilde	HID: - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 W - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 W - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 W - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 W - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 100 W Kompakt lysrør: - 1 x MASTER PL-T 4-pin / GX24q-3 / 26, 32 W - 1 x MASTER PL-T 4-pin / GX24q-4 / 42 W Induksjonslyskildesystem: - 1 x MASTER QL system / 55, 85, 165 W
Lyskilde inkludert	Nei
Ballast	Elektromagnetisk (begrenset tap), 230 eller 240 V / 50 Hz: - Parallellkompensert (IC)
Nettspenning	220-240 V
Tenner	Semiparallell, selvstoppende (ST)

Optikk	Tredelt, symmetrisk og asymmetrisk
Glass	Flatt glass (FG)
Kabelnippel	M20
Materialer og overflatebehandling	Hus: Forsterket polyester Plugg: formstøpt aluminium Deksel: herdet, flatt glass Fjærer: rustfritt stål
Farge	Grå (RAL 7035) Andre RAL- eller AKZO Futura-farger fås på forespørsel
Montering	Sidemontering: Sideinnføring Ø 48 mm Valgfri opphengsadapter til montering på egne braketter eller egen kjede Driftstemperatur: -20 °C < T Anbefalt monteringshøyde: 4–6 m Standardvinkel på stolpetoppen: 0° Justerbar vinkel: 0° Justerbar lysfordeling: 0 Maks SCx: 0,1 m
Vedlikehold	Tilgang til lyskilde og forkobling via frontglass, åpnes uten verktøy

