



La original!

MASTER PL-S 2 Patillas

MASTER PL-S es una lámpara fluorescente compacta de bajo nivel de vatios, utilizada normalmente con finalidades decorativas y de orientación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble. v

Beneficios

- Óptimo rendimiento luminoso para periodos operativos largos o breves por encendido
- Varias opciones de color de luz
- Buena reproducción del color (CRI >80)

Características

- Base de dos patillas con una carcasa que incorpora el arrancador instantáneo y el condensador
- Tecnología de fluorescente trifósforo
- Baja depreciación lumínica durante la vida útil de la lámpara

Aplicaciones


- Aplicación
- Diseñada para usos en hoteles, restaurantes, teatros y hogares
- Apta para su uso en la iluminación de señales, pasillos, seguridad y orientación

MASTER PL-S 2 Patillas

Versions



Plano de dimensiones



| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 198 mm | 214 mm | 235,8 mm |
| MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 198 mm | 214 mm | 235,8 mm |
| MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 198 mm | 214 mm | 235,8 mm |
| MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | 28 mm | 13 mm | 129 mm | 145 mm | 167 mm |
| MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 129 mm | 145 mm | 167 mm |
| MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 129 mm | 145 mm | 167 mm |
| MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 97 mm | 113 mm | 135 mm |
| MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 97 mm | 113 mm | 135 mm |
| MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 97 mm | 113 mm | 135 mm |

MASTER PL-S 2 Patillas

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 1,4 mg

Controles y regulación

Regulable No

Información general

Base de casquillo G23
 Fallos vida útil hasta 10% (nom.) 6500 h
 Fallos vida útil hasta 50% (nom.) 10000 h
 LSF 2.000h nominal 99 %
 LSF 4.000h nominal 98 %
 LSF 6.000h nominal 95 %
 LSF 8.000h nominal 86 %

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 82
 LLMF 2.000h nominal 94 %
 LLMF 4.000h nominal 91 %
 LLMF 6.000h nominal 89 %
 LLMF 8.000h nominal 86 %

Temperatura

Temperatura de diseño (nom.) 28 °C

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name | Consumo energético kWh/ 1000 h | Etiqueta de eficiencia energética (EEL) |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 26057470 | MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX | 9 kWh | B |
| 26062870 | MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX | 9 kWh | B |
| 26065970 | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX | 9 kWh | B |
| 26079670 | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX | 11 kWh | A |
| 26084070 | MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX | 11 kWh | A |
| 26087170 | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | 11 kWh | A |
| 26101470 | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX | 14 kWh | A |
| 26106970 | MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX | 14 kWh | A |
| 26109070 | MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX | 14 kWh | A |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Corriente de lámpara (nom.) | Potencia (nominal) (nom.) |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 26057470 | MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX | 0,175 A | 7.1 W |
| 26062870 | MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX | 0,175 A | 7.1 W |
| 26065970 | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX | 0,175 A | 7 W |
| 26079670 | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX | 0,170 A | 8.7 W |
| 26084070 | MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX | 0,170 A | 8.7 W |

| Order Code | Full Product Name | Corriente de lámpara (nom.) | Potencia (nominal) (nom.) |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 26087170 | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | 0,170 A | 8.7 W |
| 26101470 | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX | 0,155 A | 11.6 W |
| 26106970 | MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX | 0,155 A | 11.6 W |
| 26109070 | MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX | 0,155 A | 11.6 W |

Datos técnicos de la luz (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Código de color | Designación de color | Temperatura del color con correlación (nom.) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) |
|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--|------------------------------------|
| 26057470 | MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX | 827 | Incandescente Blanco | 2700 K | 57 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Código de color | Designación de color | Temperatura del color con correlación (nom.) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) |
|------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--|------------------------------------|
| 26062870 | MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX | 830 | Blanco cálido (WW) | 3000 K | 57 lm/W |

MASTER PL-S 2 Patillas

| Order Code | Full Product Name | Código de color | Designación de color | Temperatura del color con correlación (nom.) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| 26065970 | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX | 840 | Blanco frío (CW) | 4000 K | 57 lm/W |
| 26079670 | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX | 827 | Incandescente Blanco | 2700 K | 67 lm/W |
| 26084070 | MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX | 830 | Blanco cálido (WW) | 3000 K | 67 lm/W |
| 26087170 | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | 840 | Blanco frío (CW) | 4000 K | 67 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Código de color | Designación de color | Temperatura del color con correlación (nom.) | Eficacia lumínica (nominal) (nom.) |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| 26101470 | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX | 827 | Incandescente Blanco | 2700 K | 77 lm/W |
| 26106970 | MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX | 830 | Blanco cálido (WW) | 3000 K | 77 lm/W |
| 26109070 | MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX | 840 | Blanco frío (CW) | 4000 K | 77 lm/W |

Datos técnicos de la luz (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Flujo lumínico (nom.) | Flujo lumínico (nominal) (nom.) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 26057470 | MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX | 400 lm | 405 lm |
| 26062870 | MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/ 5X10BOX | 400 lm | 405 lm |
| 26065970 | MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/ 5X10BOX | 400 lm | 405 lm |
| 26079670 | MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX | 600 lm | 583 lm |
| 26084070 | MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX | 600 lm | 583 lm |

| Order Code | Full Product Name | Flujo lumínico (nom.) | Flujo lumínico (nominal) (nom.) |
|------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 26087170 | MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC | 600 lm | 583 lm |
| 26101470 | MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX | 900 lm | 893 lm |
| 26106970 | MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX | 900 lm | 893 lm |
| 26109070 | MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/ 5X10BOX | 900 lm | 893 lm |

