



# Alkuperäinen!

## MASTER PL-S 2-nastainen

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

### Hyödyt

- Optimaalinen valoteho lyhyeen tai pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto (CRI >80)

### Ominaisuudet

- 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöajan ajan

### Käyttökohteet

- Hotellit, ravintolat, teatterit, kodit
- Käytävät, kyltit, opaste- ja turvalaistus

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


# MASTER PL-S 2-nastainen

## Versions



GLIM2012503 Wioleta Sadowska

## Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

### Yleistä tietoa

Kanta G23

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

### Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin) 1,4 mg

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) 1,4 mg

## Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	0,38	0,38	Kylmä valkoinen (CW)	4000 K	80	67 lm/W	590 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,463	0,42	Hehkulamppu, valkoinen	2700 K	82	77 lm/W	900 lm

## Käyttö- ja sähkö tiedot

## MASTER PL-S 2-nastainen

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/ 5X10CC	0,170 A	8,8 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Virrankulutus
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	0,155 A	11,9 W

### Merkinät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh

