



# Оригинальность!

## MASTER PL-S 4 Pin

MASTER PL-S — энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа, обычно применяемая в декоративных целях или для маломощной подсветки. По сравнению с обычными решениями разработанная компанией Philips переходная технология обеспечивает оптимальную работу лампы, улучшает освещение и повышает эффективность изделия. Четырехконтактная модель разработана для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемой/отключаемой базой.

### Преимущества

- Оптимальные характеристики освещения для краткосрочной или долгосрочной работы
- Несколько вариантов цвета освещения
- Хороший коэффициент цветопередачи (CRI  $\geq$  80)
- Уменьшение яркости света до 10% от номинальной

### Характеристики

- 4-контактный цоколь
- Технология трехфосфорной люминесценции
- Слабое снижение светотдачи при износе лампы

### Применение

- Используется в гостиницах, ресторанах, театрах и квартирах
- Подходит для освещения вывесок, коридоров, сторожевого и вспомогательного освещения

### Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.