



Originalalet

MASTER PL-S 4 stift

MASTER PL-S är ett effektivt kompakt lysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringspunkter. Philips egen bryggteknik garanterar maximal prestanda och möjliggör mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar

- Optimal ljusprestanda vid korta eller långa driftcykler (tid mellan tändning/släckning)
- Välj mellan ett flertal olika ljusfärger
- God färgåtergivning (CRI >80)
- Dimbar ned till 10%

Funktioner

- 4-stiftsbas
- Lysrör med trifosforteknik
- Låg ljusnedgång under lampans livslängd

Användning


- Avsedd för användning på hotell, restauranger, teatrar samt i hemmiljö
- Lämplig att använda i skyltar, korridorer, säkerhets- och ledbelysning

MASTER PL-S 4 stift

Versions



Måttskiss



| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 196 mm | 214 mm | 219,9 mm |
| MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 196 mm | 214 mm | 219,9 mm |
| MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 196 mm | 214 mm | 219,9 mm |
| MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 128 mm | 145 mm | 151,1 mm |
| MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 128 mm | 145 mm | 151,1 mm |
| MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/ 5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 128 mm | 145 mm | 151,1 mm |
| MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 96 mm | 113 mm | 119,1 mm |
| MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 66 mm | 83 mm | 89,1 mm |
| MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/ 5X10BOX | 28 mm | 13 mm | 66 mm | 83 mm | 89,1 mm |

MASTER PL-S 4 stift

Användning och godkännande

| | |
|----------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsetikett (EEL) | A |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) | 1,4 mg |

Styrenheter och dimring

| | |
|--------|----|
| Dimbar | Ja |
|--------|----|

Allmän information

| | |
|--|---------|
| Socket | 2G7 |
| Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom) | 13000 h |
| LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning | 30 % |
| LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning | 99 % |
| LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning | 98 % |
| LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning | 97 % |
| LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning | 92 % |

Ljusteknik

| | |
|-------------------------|------|
| LLMF-klassad 12 000 tim | 86 % |
| LLMF-klassad 2 000 tim | 95 % |
| LLMF-klassad 4 000 tim | 92 % |
| LLMF-klassad 6 000 tim | 90 % |
| LLMF-klassad 8 000 tim | 88 % |

Temperatur

| | |
|------------------|-------|
| Temperatur (nom) | 28 °C |
|------------------|-------|

Användning och godkännande

| Order Code | Full Product Name | Energiförbrukning kWh/1 000 tim |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 26051270 | MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX | 6 kWh |
| 26054370 | MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX | 6 kWh |
| 26076570 | MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX | 8 kWh |
| 26090170 | MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX | 9 kWh |
| 26093270 | MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX | 9 kWh |
| 26096370 | MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX | 9 kWh |
| 26114470 | MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX | 13 kWh |
| 26119970 | MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX | 13 kWh |
| 26122970 | MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX | 13 kWh |

Drift och elektricitet

| Order Code | Full Product Name | Lampström (nom) | Effekt (märkvärde) (min) |
|------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 26051270 | MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX | 0,180 A | 5.4 W |
| 26054370 | MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX | 0,180 A | 5.4 W |
| 26076570 | MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX | 0,175 A | 7.1 W |
| 26090170 | MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX | 0,170 A | 8.6 W |
| 26093270 | MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX | 0,170 A | 8.6 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampström (nom) | Effekt (märkvärde) (min) |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 26096370 | MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX | 0,170 A | 8.6 W |
| 26114470 | MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX | 0,160 A | 11.6 W |
| 26119970 | MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX | 0,160 A | 11.6 W |
| 26122970 | MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX | 0,160 A | 11.6 W |

Ljusteknik (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Färgkod | Färgbeteckning (nom) | Korrelerad | |
|------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | färgtemperatur (nom) | Färgåtergivningsindex (nom) |
| 26051270 | MASTER PL-S 5W/827/4P | 827 | Glödljusvit | 2700 K | 82 |

| Order Code | Full Product Name | Färgkod | Färgbeteckning (nom) | Korrelerad | |
|------------|-----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | färgtemperatur (nom) | Färgåtergivningsindex (nom) |
| 26054370 | MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX | 840 | Kallvit (CW) | 4000 K | 80 |

MASTER PL-S 4 stift

| Order Code | Full Product Name | Korrelerad | | | |
|------------|---|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Färgkod | Färgbeteckning (nom) | färgtemperatur (nom) | Färgåtergivningsindex (nom) |
| | 840/4P 1CT/ 5X10BOX | | | | |
| 26076570 | MASTER PL-S 7W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX | 840 | Kallvit (CW) | 4000 K | 82 |
| 26090170 | MASTER PL-S 9W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX | 827 | Glödljusvit | 2700 K | 82 |
| 26093270 | MASTER PL-S 9W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX | 830 | Varmvit (WW) | 3000 K | 82 |
| 26096370 | MASTER PL-S | 840 | Kallvit (CW) | 4000 K | 82 |

| Order Code | Full Product Name | Korrelerad | | | |
|------------|--|------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Färgkod | Färgbeteckning (nom) | färgtemperatur (nom) | Färgåtergivningsindex (nom) |
| | 9W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX | | | | |
| 26114470 | MASTER PL-S 11W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX | 827 | Glödljusvit | 2700 K | 82 |
| 26119970 | MASTER PL-S 11W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX | 830 | Varmvit (WW) | 3000 K | 82 |
| 26122970 | MASTER PL-S 11W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX | 840 | Kallvit (CW) | 4000 K | 82 |

Ljusteknik (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Ljusutbyte | | Ljusflöde |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | (märkvärde) (nom) | Ljusflöde (nom) | (märkvärde) (nom) |
| 26051270 | MASTER PL-S 5W/ 827/4P 1CT/5X10BOX | 52 lm/W | 250 lm | 259 lm |
| 26054370 | MASTER PL-S 5W/ 840/4P 1CT/5X10BOX | 52 lm/W | 250 lm | 259 lm |
| 26076570 | MASTER PL-S 7W/ 840/4P 1CT/5X10BOX | 62 lm/W | 400 lm | 405 lm |
| 26090170 | MASTER PL-S 9W/ 827/4P 1CT/5X10BOX | 73 lm/W | 600 lm | 583 lm |

| Order Code | Full Product Name | Ljusutbyte | | Ljusflöde |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | (märkvärde) (nom) | Ljusflöde (nom) | (märkvärde) (nom) |
| 26093270 | MASTER PL-S 9W/ 830/4P 1CT/5X10BOX | 73 lm/W | 600 lm | 583 lm |
| 26096370 | MASTER PL-S 9W/ 840/4P 1CT/5X10BOX | 73 lm/W | 600 lm | 583 lm |
| 26114470 | MASTER PL-S 11W/ 827/4P 1CT/5X10BOX | 80 lm/W | 900 lm | 880 lm |
| 26119970 | MASTER PL-S 11W/ 830/4P 1CT/5X10BOX | 82 lm/W | 900 lm | 900 lm |

