



Przystępna cenowo światłówka LED

CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Korzyści

- Obniżenie łącznych kosztów oświetlenia
- Najtańsza i najłatwiejsza wymiana istniejącego oświetlenia na technologii LED

Cechy

- Tylko 50% zużycia energii tradycyjnych świetlówek
- Ponad 2-krotnie większa żywotność od tradycyjnych świetlówek
- Możliwość zastąpienia istniejących świetlówek T8 w instalacjach ze statecznikami elektromagnetycznymi
- Szklana obudowa

Zastosowanie


- Parkingi otwarte i zadaszone
- Magazyny i chłodnie
- Szyldy

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

• –


CorePro LEDtube EM/Mains

Wersje



LEDtube 1500mm 20W G13

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Rysunki techniczne

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13
Cykl Przelączania	200 000
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	T8

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Nominalny okres eksploatacji
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	30 000 h
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 000 h
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 000 h
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 000 h
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 000 h
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 000 h
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 000 h
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 000 h
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 000 h
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 000 h
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 000 h
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 000 h
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 000 h
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	50 000 h
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	50 000 h
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	50 000 h
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	50 000 h
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 000 h
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	50 000 h
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 000 h
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	50 000 h
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 000 h
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	50 000 h
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 000 h
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	50 000 h
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 000 h
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	50 000 h
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 000 h
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	50 000 h
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 000 h
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	50 000 h
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 000 h
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 000 h
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 000 h
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 000 h
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 000 h
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 000 h
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	50 000 h
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	50 000 h

Dane techniczne oświetlenia

		Skorelowana					Skorelowana		
		Temperatura	Kod	Strumień			Temperatura	Kod	Strumień
Order Code	Full Product Name	Barwowa (Nom)	barwy	Świetlny	Order Code	Full Product Name	Barwowa (Nom)	barwy	Świetlny
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	6500 K	865	1 600 lm	47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	865	2 000 lm
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	865	2 000 lm	80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Kod	Strumień
		Temperatura Barwowa (Nom)		
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	6500 K	865	2 700 lm
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	6500 K	865	2 700 lm
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	840	2 700 lm
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	840	2 700 lm
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000 K	840	800 lm
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500 K	865	800 lm
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	4000 K	840	2 200 lm
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	6500 K	865	2 200 lm
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	4000 K	840	2 400 lm
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	6500 K	865	2 400 lm
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	4000 K	840	3 500 lm
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	6500 K	865	3 500 lm
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	900 lm
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	6500 K	865	900 lm
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	4000 K	840	1 800 lm
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	4000 K	840	1 800 lm
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	6500 K	865	1 800 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Kod	Strumień
		Temperatura Barwowa (Nom)		
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	6500 K	865	1 800 lm
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000 K	840	800 lm
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	4000 K	840	800 lm
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500 K	865	800 lm
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	6500 K	865	800 lm
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	4000 K	840	2 200 lm
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	4000 K	840	2 200 lm
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	6500 K	865	2 200 lm
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	6500 K	865	2 200 lm
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	3000 K	830	750 lm
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	3000 K	830	1 700 lm
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	3000 K	830	2 050 lm
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	850 lm
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	3000 K	830	1 850 lm
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	3000 K	830	2 500 lm
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	3000 K	830	2 250 lm
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	3000 K	830	3 320 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	14,5 W
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 W
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 W
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 W
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 W
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 W
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 W
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 W
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 W
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 W
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 W
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 W
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	21,5 W
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	21,5 W
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	31,5 W
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	31,5 W
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 W
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 W
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	15,5 W

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	15,5 W
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	15,5 W
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	15,5 W
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 W
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	8 W
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 W
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	8 W
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 W
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	20 W
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	20 W
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 W
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	15,5 W
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 W
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 W
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 W
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 W
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	21,5 W
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	31,5 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	Od -20°C do 45°C	40 °C
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Od -20°C do 45°C	55 °C
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Od -20°C do 45°C	55 °C
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	Od -20°C do 45°C	55 °C
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	Od -20°C do 45°C	55 °C
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	Od -20°C do 45°C	50 °C
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	Od -20°C do 45°C	50 °C
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	Od -20°C do +45°C	50 °C
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	Od -20°C do +45°C	50 °C
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	Od -20°C do +45°C	55 °C
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	Od -20°C do +45°C	55 °C
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	Od -20°C do 45°C	45 °C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	Od -20°C do 45°C	45 °C
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	Od -20°C do 45°C	60 °C
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	Od -20°C do 45°C	60 °C
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	Od -20°C do 45°C	50 °C
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	Od -20°C do 45°C	50 °C
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	Od -20°C do 45°C	50 °C
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	Od -20°C do 45°C	50 °C
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	Od -20°C do 45°C	60 °C
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	Od -20°C do 45°C	60 °C
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	Od -20°C do 45°C	50 °C
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	Od -20°C do 45°C	45 °C
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	Od -20°C do 45°C	60 °C


CorePro LEDtube EM/Mains











Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	Od -20°C do 45°C	55 °C
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	Od -20°C do +45°C	50 °C











Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	Od -20°C do +45°C	55 °C

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
32537100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	15 kWh
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
32539500	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
32541800	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	22 kWh
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	22 kWh
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	32 kWh
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	32 kWh
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	16 kWh
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	16 kWh
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	16 kWh
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	16 kWh
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	8 kWh
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	8 kWh
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	20 kWh
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	20 kWh
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 kWh
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	16 kWh
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 kWh
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 kWh
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 kWh
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	22 kWh
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	32 kWh







CorePro LEDtube EM/Mains

