



Mai eficientă cu 10-15 %!

MASTER PL-C cu 2 pini

MASTER PL-C este o lampă fluorescentă eficientă, de putere medie, compactă, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară pentru aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri. Tehnologia originală de punte inventată de Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Varianta cu 2 pini este proiectată pentru funcționare cu balast electromagnetic și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

Beneficii

- Performanță optimă a luminii pentru funcționare de scurtă sau lungă durată, per aprindere
- Variante multiple de culoare a luminii
- O bună redare a culorii (CRI >80)

Caracteristici

- Bază cu 2 pini cu o carcasă care include starterul special pentru aprindere instantanee și condensatorul
- Tehnologie cu lămpi fluorescente tri-fosfor
- Depreciere redusă a luminii pe durata de viață a lămpii

Cerere

- Destinat pentru iluminat general sau suplimentar în zone profesionale sau în locuințe
- În corpuri de iluminat încastrate sau aparente, aplici de perete, lămpi de masă sau agățate în consolă

MASTER PL-C cu 2 pini

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv cu echipament de control electromagnetic
- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare
- Reglarea intensității luminoase nu este posibilă
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions




LPPR PLC2P 13W



LPPR PLC2P 18W

Cote



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm
MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (max.)	1,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1

MASTER PL-C cu 2 pini

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Denumirea culorii	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	Alb rece (CW)	4000 K	69 lm/W	925 lm
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	0,313	0,337	Lumină naturală rece	6500 K	67 lm/W	1.150 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	0,230 A	18,3 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
63527370	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	19 kWh

