



Эффективнее на 10–15 %!

MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Преимущества

- Оптимальные характеристики освещения для краткосрочной или долгосрочной работы
- Несколько вариантов цвета освещения
- Хороший коэффициент цветопередачи (CRI >80)

Характеристики

- Двухконтактный цоколь, в корпусе которого размещены конденсатор и специальное устройство мгновенного включения
- Технология трехфосфорной люминесценции
- Слабое снижение светотдачи при износе лампы

Применение

- Лампы предназначены для основного и дополнительного освещения в профессиональных и полупрофессиональных сферах применения
- Встраиваемые светильники, настенные лампы, настольные, и даунлайты

MASTER PL-C 2 Pin

Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы
- Регулировка яркости света недоступна
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



LPPR PLC2P 13W




LPPR PLC2P 18W



LPPR PLC2P 26W

Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm
MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
927904884002	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1
927905783001	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2

Order Code	Full Product Name	Цоколь
927905784001	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3

MASTER PL-C 2 Pin

Технические характеристики освещения

	Коррелированная						Коррелированная							
	Full	Обозначение	цветовая	температура	Эффективность		Full	Обозначение	цветовая	температура	Эффективность			
Product	Product	Обозначение	температура	(номинальная)	(номинальная)	Светоотдача	Product	Product	Обозначение	температура	(номинальная)	(номинальная)	Светоотдача	
Order Code	Name	цвета	(ном.)	(ном.)	(ном.)	Светоотдача	Order Code	Name	цвета	(ном.)	(ном.)	(ном.)	Светоотдача	
927904884002	MASTER	Холодный	4000 K	69 лм/В	925 лм		927905784001	MASTER	Холодный	4000 K	67 лм/В	1 200 лм		
	PL-C	белый (CW)						PL-C	белый (CW)					
	13W/							18W/						
	840/2P							840/2P						
	1CT/							1CT/						
	5X10BOX							5X10BOX						
927905783001	MASTER	Теплый	3000 K	67 лм/В	1 200 лм		927906184001	MASTER	Холодный	4000 K	68 лм/В	1 800 лм		
	PL-C	белый (WW)						PL-C	белый (CW)					
	18W/							26W/						
	830/2P							840/2P						
	1CT/							1CT/						
	5X10BOX							5X10BOX						

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
927904884002	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,4 В
927905783001	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,230 A	17,9 В

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
927905784001	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,230 A	17,9 В
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,335 A	26,5 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
927904884002	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	17 kWh
927905783001	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
927905784001	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	22 kWh
927906184001	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	32 kWh

