



10–15% lepsza wydajność!

MASTER PL-C 4 pinowe

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Korzyści

- Optymalne parametry oświetleniowe dla krótkiego lub długiego okresu działania po włączeniu
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw ($R_a > 80$)
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10%

Cechy

- 4-kołkowy trzonek
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek strumienia świetlnego w okresie użytkowania lampy

Zastosowanie

- Opracowana jako główne lub pomocnicze oświetlenie w zastosowaniach profesjonalnych lub domowych
- Oprawy oświetleniowe typu downlight wbudowane lub montowane na powierzchni, ściennie, stołowe i zwieszane

MASTER PL-C 4 pinowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

