



Lägsta totala driftkostnaderna!

MASTER PL-C Xtra 4 stift

MASTER PL-C Xtra är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang, samt kontor. Lamporna MASTER PL-C Xtra ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare deras livslängd, som är mer än dubbelt så lång som en MASTER PL-C-standardlampa, och deras mycket låga frekvens av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska HF-driftdon med inbyggd varmstart och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar

- Mindre bekymmer och lägre underhållskostnader samt enkel övergång från styck- till gruppbyte
- Ger optimala ljusprestanda vid långa driftcykler (lång tid mellan tändning/ släckning)
- Flera ljusfärger kan väljas
- Bra färgåtergivning (CRI >80)
- Dimring möjlig ned till 30 %

Funktioner

- 4-stiftsbas
- Lysrör med trifosforteknik
- Extra lång livslängd och färre tidiga bortfall
- Låg ljusnedgång under lampans livslängd

MASTER PL-C Xtra 4 stift


Användning

- Utformad för allmän- eller tilläggsbelysning på arbetsplatser
- Infällda eller utanpåliggande downlights, väggenheter, bordslampor och pendelarmaturer
- Perfekta på platser med höga underhållskostnader (hög takhöjd, svåråtkomligt): varuhus, stormarknader, lagerlokaler, tillverkningshallar och offentliga miljöer

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm
MASTER PL-C Xtra 18W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm
MASTER PL-C Xtra 26W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm
MASTER PL-C Xtra 26W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 stift

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Allmän information

Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	33000 h
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	94 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	90 %
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	98 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	97 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	96 %

Ljusteknik

LLMF-klassad 12 000 tim	81 %
LLMF-klassad 16 000 tim	79 %
LLMF-klassad 2 000 tim	92 %
LLMF-klassad 20 000 tim	78 %
LLMF-klassad 4 000 tim	88 %
LLMF-klassad 6 000 tim	86 %
LLMF-klassad 8 000 tim	84 %

Temperatur

Temperatur (nom)	28 °C
------------------	-------

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	20 kWh
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	20 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	26,0 W
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	26,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	0,210 A	18,0 W
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	0,220 A	18 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC	G24Q-3
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	G24Q-3

Order Code	Full Product Name	Socket
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	G24Q-2
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	G24Q-2

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Färgbeteckning (nom)	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)
89889070	MASTER PL-C Xtra	830	Varmvit (WW)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Färgbeteckning (nom)	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	26W/830/4P			

MASTER PL-C Xtra 4 stift

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur Färgåtergivningsindex		
	Name	Färgkod	Färgbeteckning (nom)	(nom)	(nom)
	1CT/ 5X10CC				
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
95033870	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	830	Varmvit (WW)	3000 K	>80

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur Färgåtergivningsindex		
	Name	Färgkod	Färgbeteckning (nom)	(nom)	(nom)
	18W/ 830/4P 1CT/5X10CC				
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Kallvit (CW)	4000 K	82

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		Ljusflöde (märkvärde)
		(nom)	Ljusflöde (nom)	(nom)
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	1800 lm	1800 lm
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	1800 lm	1800 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		Ljusflöde (märkvärde)
		(nom)	Ljusflöde (nom)	(nom)
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	73 lm/W	1200 lm	1200 lm
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	67 lm/W	1200 lm	1200 lm

