



En düşük toplam çalıştırma maliyeti!

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

MASTER PL-C Xtra, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis uygulamalarındaki yukarıdan aydınlatmalar için kullanılan, düşük güçle çalışan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. MASTER PL-C Xtra lambaları, standart bir MASTER PL-C lambasına göre iki kattan daha uzun olan kullanım ömürleri ve erken arıza oranlarının çok düşük olması nedeniyle belirgin şekilde daha düşük çalıştırma maliyetleri sağlar. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojilerine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 4 pimli modeli, elektronik HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Faydaları

- Daha az iş gerektirmesi ve bakım maliyetlerinin düşük olmasının yanı sıra tekli yenilemeden grup yenilemesine geçilmesini kolaylaştırır
- Uzun kullanım için her açıdan en uygun ışık performansı
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)
- %30'a kadar karartabilme

Özellikler

- 4 pimli taban
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Çok uzun kullanım ömrü ve daha az erken arıza
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıktaki az miktarda azalma

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Uygulama

- Designed for general or supplementary lighting in professional environments
- Recessed or surface-mounted downlighters, wall units, table lamps and pendant lamps
- Suitable for use in applications where maintenance costs are high (high ceilings, difficult to reach): department stores, supermarkets, warehouses, production halls and public areas

Güvenlik ve uyarılar


- Lamba ışığının teknik ve elektrik ile ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions



LPPR PLC4PLTG 26W

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

