



De professionele houding ten opzichte van energiebesparing in verlichting

MASTER PL-Electronic

MASTER-spaarlampen zonder extra afscherming – de perfecte keuze voor eindgebruikers die de beste prestaties en betrouwbaarheid eisen.

Voordelen

- Hoog energierendement van maar liefst éénviijfde van het energieverbruik van een gloeilamp voor dezelfde lichtopbrengst
- Zeer kleine afmetingen zorgen voor optimale passing, met name bij de lage wattage (<14W)
- Zeer hoge betrouwbaarheid tijdens de gehele levensduur, wat vooral van voordeel is, wanneer langdurige verlichting vereist en/of wanneer lampverwisseling lastig is
- De unieke gebrugde burner-technologie van Philips bij wattages <14W zorgt voor excellente opstarttijden met een zeer hoge initiële lichtopbrengst en betere thermische prestaties
- Extreem lage totale eigendomskosten

Kenmerken

- Gemiddelde levensduur 15 keer langer dan die van gloeilampen
- Europese energie-efficiëntie-etikettering categorie A voor de complete serie
- Zeer goed lichtstroombehoud gedurende de gehele levensduur van de lamp
- Vrijwel constante lichtopbrengst (>90%) over aanbevolen temperatuurgebied dankzij amalgaamtechniek voor hoge wattages (>15W)

MASTER PL-Electronic

Toepassing


- Ontworpen voor vervanging van gloeilampen in de meeste professionele en semi-professionele toepassingen
- Bij uitstek geschikt voor toepassing in restaurants, hotels, winkels en kantoren; tevens geschikt voor gebruik buitenshuis
- Omgevingstemperatuurbereik -20°C tot +40°C noodverlichting
- Geschikt voor met DC-voeding (300-340V DC voor optimale prestaties)
- Gesloten armaturen zijn vereist voor toepassingen buitenshuis (ter bescherming van de elektrische componenten in de lampvoet tegen vocht)
- Niet geschikt voor dimmen en elektronische apparatuur

Versions



23W, E27

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	39,6 mm	152,2 mm	48,0 mm

