



Vysoká úspora energie

MASTER PL-Electronic Polar

Krytá kompaktní integrovaná zářivka vhodná do venkovních aplikací.

Výhody

- perfektní volba do prostředí s extrémními teplotami
- vysoká spolehlivost, dlouhá životnost a vysoká energetická úspora
- životnost nezávislá na počtu spínání

Vlastnosti

- velmi dlouhá životnost
- vhodné pro časté spínání
- nízký pokles světelného toku po dobu životnosti zdroje
- rychlý náběh
- vhodné pro použití v nouzovém osvětlení s DC provozem

Aplikace


- náhrada klasických žárovek ve většině profesionálních a poloprofesionálních aplikací
- při venkovních aplikacích musí být použita uzavřená svítidla
- nevhodné pro stmívání a elektronické spínání

MASTER PL-Electronic Polar

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50,8 mm	158,0 mm	48,0 mm

