



Tuotekuvaus

MASTER PL-Electronic Polar

MASTER-energiänsäästölamppu ammattimaiseen ulkokäyttöön, toimii luotettavasti myös kylmissä lämpötiloissa

Hyödyt

- Hyvä valontuotto laajalla lämpötila-alueella (>90 % nimellisvalovirrasta – 20 °C . . .+40 °C lämpötiloissa), ihanteellinen ulkokäyttöön
- Suuri energiatehokkuus; energiankulutus vain viidesosa saman valontuoton antavaan hehkulamppuun verrattuna
- Luotettava ja pitkäikäinen lamppu on erinomainen vaihtoehto erityisesti kohteissa, joissa polttoajat ovat pitkiä ja lampunvaihto hankalaa
- Polttoikä ei riipu sytytystiheydestä
- Paras vaihtoehto ympäristölle
- Alhaisimmat valaistuksen kokonaiskustannukset

Ominaisuudet

- Pitkäikäinen (15 000 h) vaihtoehto hehkulamppulle
- Amalgaamitekniikka antaa tasaisen valontuoton laajalla ympäristön lämpötila-alueella
- Erittäin hyvä valontuoton pysyvyys
- Ainutlaatuinen Philipsin siltatekniikka purkausputkessa
- Erittäin vähän elohopeaa (1.4 mg)

Käyttökohteet


- Ulkovalaistus (esim. hotellien ja ravintoloiden ulkoalueet, puutarhat, viheralueet)
- Vaatii suljetun valaisimen ulkokäytössä
- Ei himmennyskäyttöön eikä elektronisille kuristimille

MASTER PL-Electronic Polar

Versions



Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50,8 mm	158,0 mm	48,0 mm

