



Produit Philips Label vert le plus respectueux de l'environnement dans la gamme des lampes basse consommation

MASTER PL Electronic POLAR 20 000 h

Lampes basse consommation couvertes destinées aux applications professionnelles en extérieur - le choix idéal pour les utilisateurs finaux à la recherche des meilleures performances avec une fiabilité optimale. La gamme de produit offre un choix complet d'intensités adaptées aux différentes applications.

Avantages

- La solution parfaite pour les applications exigeant une résistance à des températures extrêmes, ainsi que des performances et une fiabilité optimales
- De réelles économies d'énergie grâce à une durée de vie et une efficacité énergétique élevées
- La durée de vie est indépendante de l'allumage/l'extinction

Fonctions

- Une lampe légère, d'une durée de vie supérieure et économique par rapport aux lampes incandescentes
- Particulièrement adaptée à un allumage fréquent
- Excellent maintien du flux lumineux tout au long de la durée de vie de la lampe
- Mise sous tension rapide
- Adaptée à l'éclairage de secours avec une alimentation CC

MASTER PL Electronic POLAR 20 000 h


Application

- Conçue pour remplacer les lampes incandescentes dans la plupart des applications professionnelles et semi-professionnelles
- Des dispositifs fermés sont requis pour les applications en extérieur
- Non compatible avec l'utilisation de variateurs ou d'un appareillage électronique

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50.8 mm	158.0 mm	48.0 mm

