



Produkty zaprojektowane z myślą o środowisku i energooszczędności

MASTER PL-Electronic Polar

Energooszczędna świetłówka kompaktowa do zewnętrznych zastosowań profesjonalnych

Korzyści

- Bardzo dobre utrzymanie parametrów świetlnych przy niskich temperaturach otoczenia
- Stabilny strumień świetlny (>90%) w zalecany zakresie temperatur od -20°C do 40°C
- Wysoka sprawność energetyczna - oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarówek
- Najwyższa niezawodność w całym okresie użytkowania wyjątkowo istotna tam, gdzie wymiana źródeł światła jest utrudniona lub/i perspektywa wykorzystania systemu oświetleniowego jest długa
- Trwałość niezależna od liczby włączeń i wyłączeń
- Niskie koszty eksploatacji

Cechy

- Nowoczesna technologia amalgamatowa zapewniająca wysoką i stałą skuteczność świetlną przez cały okres użytkowania
- Doskonały wybór dla klientów zorientowanych na parametry świetlne oraz niezawodność
- Bardzo dobre utrzymanie strumienia świetlnego w całym okresie użytkowania, wszystkie lampy w tej rodzinie oparte są na unikalnej technologii mostka w jarzniku

MASTER PL-Electronic Polar


Zastosowanie

- Do zastosowań zewnętrznych (zewnętrzne oświetlenie hoteli, parkingi, ogródki restauracyjne, oświetlenie parków, itp.)
- W aplikacjach zewnętrznych wymaga zastosowania zamkniętych opraw oświetleniowych

Wersje



Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50,8 mm	158,0 mm	48,0 mm

