



产品说明

MASTER PL-L 豪华型 4 针

紧凑型节能荧光灯含 2 个并行荧光管

优点

- 高显色性(Ra>90 / class 1A)。使光色呈浓色、深色和增强色，与在自然日光中的一样
- 光通量输出比竞争产品高 20%
- 具有吸引力的外包装
- 可直接改型，使所有 PL-L 80 色灯可在传统或高频镇流器上工作
- 可营造从暖白光至日光的氛围

特点

- 高质量荧光材料涂层 (90 De Luxe 型)
- 多种光色标识
- 光源特性受工作条件和所用镇流器影响
- 可以使用高频镇流器调光
- 含汞量低

应用


- 在某些应用环境中，高显色性具有重要意义，比如商店（服装店、涂料店等）、理发店、医院环境、博物馆、展览区、图形印刷业等。

MASTER PL-L 豪华型 4 针

Versions



二维绘图



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 90 De Luxe 55W/ 930/4P 1CT/10	39.0 mm	18.0 mm	509.2 mm	535 mm	541.6 mm

