



Alacsony hőmérsékletre optimalizálva!

MASTER PL-L Polar 4 Pin

A MASTER PL-L Polar egy közepes–nagy teljesítményű lineáris kompakt fénycső, amelynek jellemző felhasználási területe az alacsony hőmérsékletű alkalmazások köre (például kültéri világítás vagy hűtött raktárak). Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia optimális teljesítményt garantál alacsony környezeti hőmérsékletű alkalmazások esetén. Kialakítása lehetővé teszi elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Előnyök

- Optimális megvilágítási teljesítmény akár rövid, akár hosszú bekapcsolások esetén az alacsonyabb hőmérsékletű alkalmazásoknál
- Hosszú élettartam és fenntartható fénykibocsátás
- Többféle szín közül lehet választani
- Jó színvisszaadás (CRI>80)
- Fényerő-szabályozás akár 10%-ig

Szolgáltatások

- 4 érintkezős fej
- Fénycsőves trifoszfor technológia
- Kismértékű fényáramcsökkenés az élettartam során

Alkalmazás

- Lakóövezetek, parkok és terek, előtétő világítás, tárolási és szállítási területek
- Hideg beltéri részek (például raktárak, hűtött élelmiszerraktárak)
- Alacsony környezeti hőmérséklet mellett tovább növelhető a fénykibocsátás a lámpa teteje köré helyezett átlátszó hővédő sapka segítségével

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Versions




LPPR PLL4PLT 24W



LPPR PLL4PLT 55W

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm
MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	510 mm	535 mm	541,6 mm

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Általános információ	
Fejelés - foglalat	2G11
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
26156440	MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25	75 lm/W	1 800 lm
26164940	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25	87 lm/W	4 650 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítményfelvétel
26156440	MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25	0,350 A	24,2 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama (névleges)	Teljesítményfelvétel
26164940	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25	0,550 A	55,3 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
26156440	MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
26164940	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25	56 kWh

