



Az alternatív megoldás!

PL-Q 2 Pin

A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényének köszönhetően. A 2 érintkezős változat elektromágneses előtéttekkel történő használatra készül.

Előnyök

- Alacsony beépítési magasság
- Többféle szín közül lehet választani
- Jó színvisszaadás (CRI>80)

Szolgáltatások

- 2 érintkezős fej, valamint a speciális gyorsfelkapcsolót és kondenzátort magában foglaló ház
- Fénycsöves trifoszfor technológia

Alkalmazás

- Ideális felhasználási területei például a folyosók, mellékhelyiségek, lépcsőházak és recepciók.

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektromágneses előtéttel szabad használni.
- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója is befolyásolja.
- Nincs lehetőség a fényerő szabályozására.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


PL-Q 2 Pin

Versions



LPPR PLQ2P

Méretezett rajza



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 835/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm
PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GR8
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	81
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,0 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája	Színérték Y koordinátája	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
		(névleges)	(névleges)		(névl.)	(névleges)	
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	0,409	0,394	Fehér (WH)	3500 K	66,6 lm/W	1 050 lm
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Meleg fehér (WW)	3000 K	73,2 lm/W	2 050 lm

Működtetés és elektronika

PL-Q 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	0,195 A	16,2 W
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/ 10BOX	0,320 A	28,4 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	17 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	29 kWh

